



Spot 50 W PAR16 GU10 x 3



Sæt fokus på din komfort og dit velvære! Disse smarte spots har den standard GU10 form, som du kender og elsker, og giver et ekstra strejf af elegance med linser i rigtigt glas. Og de tilbyder dig noget, der er alt andet end standard: justerbart hvidt lys, der passer, uanset hvilke behov du har, og hvilket humør du er i. Indstil et køligt hvidt lys, når du har brug for at være produktiv, eller et hyggeligt varmt hvidt lys, når du gerne vil læne dig tilbage og slappe af – hvad end der giver dig det mest behagelige liv derhjemme. Oven i alt dette får du også 16 millioner farver og muligheden for at styre lyset med stemmestyring, WiZ fjernbetjening eller WiZ appen, uanset om du er derhjemme eller på farten. WiZ GU10 spots opretter forbindelse ved hjælp af dit eksisterende Wi-Fi, og nej, der kræves ingen yderligere hardware, netværk eller opsætning.

PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Fuldfarvet intelligent pære
- Op til 345 lumen
- Nem plug-and-play opsætning
- Styr via app eller stemme



Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



Styr med en hvilken som helst Matter platform til dit intelligente hjem

Dette produkt er Matter certificeret, hvilket giver mulighed for simpel belysningsstyring via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst anden platform til dit intelligente hjem baseret på Matter.



Lys, der passer i ethvert standardlampe

Kompakt form, der passer perfekt ind i enhver spotlampe og indbygningsspot.



Betjen nemt dit lys – uanset hvor du er

Ingen grund til at bekymre dig, hvis lyset er tændt, mens ingen er hjemme. Du skal bare slukke for det, uanset hvor du er, med din smartphone.



Lyse, levende farver og hvide nuancer

Skab levende effekter ved at vælge mellem millioner af farver og hvide nuancer. Spredningsvinklen på 36 grader sikrer, at omgivelserne er udsmykket med et lyst, ensartet lys.



Skab den perfekte stemning til alle dine aktiviteter

Vores klassiske GU10 spots i glass giver dig noget særligt: justerbart hvidt LED lys, der passer uanset humør og aktivitet. Brug køligt hvidt lys, når du har brug for at fokusere, eller et hyggeligt varmt lys, når du vil slappe af – eller vælg blot mellem forudindstillede lystilstande såsom Focus og Relax.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Pærens form: PAR16
Fatning: GU10
Glastype: Klar
Dæmpbar: Ja

MÅL FOR PÆRE

Vægt: 0,05 kg

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 50.000
Normeret levetid: 15.000

LYSEGENSKABER

Spredningsvinkel: 36 °
Farvekonsistens: 6 SDCM
Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥90
Farvetemperatur: 2200-6500 K
Lysfarvekategori: Fuld farve
Nominel lysstrøm: 345 lm
Starttid: <0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:
øjeblikkeligt fuldt lys
Lyseffekt (nominel) (nom.): 73 lm/W

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 40 mA

EMBALLAGEOPLYSNINGER

EAN: 8720169076662
EOC: 872016907666200
Produktets titel: Wi-Fi BLE 50W GU10
GLASS 922-65 RGB3CT/6

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.48
Spænding: AC 220-240 V
Svarende til wattforbrug: 50 W
Energimærket (EEL): F
Strømforbrug: 4,7 W
Energiforbrug kWh/1000 t.: 5

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Samlet højde: 55 mm
Samlet længde: 55 mm
Samlet bredde: 50 mm

NOMINELLE VÆRDIER

Nominel levetid: 15.000
Nominel lysstrøm: 345 lm
Nominel højeste intensitet: 550 cd
Nominel effekt: 4.7 W

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60
EPREL registreringsnummer:
1877835
Lysstrømsmålingsreference: Narrow
Cone

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8720169076662
Nettovægt: 0,15 kg
Bruttovægt: 0,25 kg
Højde: 14,4 cm
Længde: 7,1 cm
Bredde: 18,5 cm