



## Globe 75 W G95 E27



Nyd forskellige nuancer af varmt og køligt hvidt lys med serien af WiZ tunable white intelligente pærer. Med denne elegante globeformede G95 pære kan dine lamper med E27 fatninger endelig give dig den helt rette lystemperatur og LED belysning i høj kvalitet, som du fortjener. Vælg mellem hundredvis af nuancer af hvidt lys fra hyggeligt til køligt lys, eller planlæg, så der automatisk justeres for at matche dine stadigt skiftende behov og stemninger. Alt kan styres via Wi-Fi med WiZ appen, WiZmote eller din stemme.

## PRODUKTHØJDEPUNKTER

- Tunable white intelligent pære
- Op til 1055 lumen
- Nem plug and play opsætning
- Styr via app eller stemme



## Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



## Styr med en hvilken som helst Matter platform til dit intelligente hjem

Dette produkt er Matter certificeret, hvilket giver mulighed for simpel belysningsstyring via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst anden platform til dit intelligente hjem baseret på Matter.



## Overvåg dit energiforbrug

Få overblik over energiforbruget af dine lyskilder med WiZ appen. Få nem adgang til en ugentlig eller daglig rapport for at hjælpe dig med at holde styr på dit energiforbrug i hjemmet.



## Sæt dit lys til at følge din tidsplan

Automatiser dine smarte lyskilder for at følge dine daglige eller ugentlige rutiner. Planlæg, at dine lys tænder om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem slukkede for at spare energi, når de ikke er nødvendige.



## Aktivér enheder med bevægelse uden at bruge en sensor

WiZ SpaceSense teknologi forvandler dine enheder til bevægelsessensorer. Aktivér SpaceSense funktionen i WiZ appen, og få lys og enheder til at tænde og slukke automatisk med bevægelsesregistrering. Der kræves mindst to WiZ enheder i et rum, hvis SpaceSense funktionen skal kunne fungere.



## Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.



# SPECIFIKATIONER

## PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs  
Pærens form: G95  
Fatning: E27  
Glastype: Matteret  
Dæmpbar: Ja

## MÅL FOR PÆRE

Vægt: 0,09 kg

## HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):  
25 år  
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%  
Antal tændingscyklusser: 50.000  
Normeret levetid: 25.000

## LYSEGENSKABER

Farvekonsistens: 6 SDCM  
Farvegengivelsesindeks (CRI):  $\geq 80$   
Farvetemperatur: 2700-6500 K  
Lysfarvekategori: Justerbar hvid  
Nominel lysstrøm: 1055 lm  
Starttid:  $< 0.5$  s  
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:  
øjeblikkeligt fuldt lys  
Lyseffekt (nominel) (nom.): 95 lm/W

## ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 75 mA

## EMBALLAGEOPLYSNINGER

EAN: 8720169076884  
EOC: 872016907688400  
Produktets titel: Wi-Fi BLE 75W G95  
E27 827-65 TW 1PF/6

## STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.5  
Spænding: AC 220-240 V  
Svarende til wattforbrug: 75 W  
Energimærket (EEL): F  
Strømforbrug: 11 W  
Energiforbrug kWh/1000 t.: 11

## PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Samlet højde: 139 mm  
Samlet længde: 139 mm  
Samlet bredde: 95 mm

## NOMINELLE VÆRDIER

Nominel levetid: 25.000  
Nominel lysstrøm: 1055 lm  
Nominel effekt: 11 W

## SERVICE

Garanti: 2 år

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60  
EPREL registreringsnummer:  
1877822  
Lysstrømsmålingsreference: Sphere

## HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes  
WiFi: Wireless G  
Defineret supportperiode: Minimum  
of 60 months after introduction date  
Maks. antal tilbehørsdele: 9999  
Kommunikationsprotokol: Bluetooth  
Wi-Fi (2,4 GHz)

## EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8720169076884  
Nettovægt: 0,1 kg  
Bruttovægt: 0,21 kg  
Højde: 18,5 cm  
Længde: 10,5 cm  
Bredde: 10,5 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Alle varemærker tilhører Signify Holding eller deres respektive ejere.