



Pære 60 W A60 E27



Ikke alle øjeblikke er lige gode, og det er alle intelligente pærer heller ikke. Denne WiZ pære har en standard A60-form, men den giver dig noget helt særligt: justerbart hvidt LED-lys til alle dine behov og dit humør. Brug køligt lys, når du har brug for at fokusere, eller hyggeligt lys, når du vil slappe af - alt efter hvad der passer dig, så du kan leve dit bedste og mest behagelige liv derhjemme. Alt kan styres via Wi-Fi med WiZ appen, WiZmote eller din stemme.

PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Tunable white intelligent pære
- Op til 806 lumen
- Nem plug and play opsætning
- Styr via app eller stemme




Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



Styr med en hvilken som helst Matter platform til dit intelligente hjem

Dette produkt er Matter certificeret, hvilket giver mulighed for simpel belysningsstyring via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst anden platform til dit intelligente hjem baseret på Matter.



Overvåg dit energiforbrug

Få overblik over energiforbruget af dine lyskilder med WiZ appen. Få nem adgang til en ugentlig eller daglig rapport for at hjælpe dig med at holde styr på dit energiforbrug i hjemmet.



Sæt dit lys til at følge din tidsplan

Automatiser dine smarte lyskilder for at følge dine daglige eller ugentlige rutiner. Planlæg, at dine lys tænder om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem slukkede for at spare energi, når de ikke er nødvendige.



Aktivér enheder med bevægelse uden at bruge en sensor

WiZ SpaceSense teknologi forvandler dine enheder til bevægelsessensorer. Aktivér SpaceSense funktionen i WiZ appen, og få lys og enheder til at tænde og slukke automatisk med bevægelsesregistrering. Der kræves mindst to WiZ enheder i et rum, hvis SpaceSense funktionen skal kunne fungere.



Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.



SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Pærens form: A60
Fatning: E27
Glastype: Matteret
Dæmpbar: Ja

MÅL FOR PÆRE

Vægt: 0,05 kg

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
25 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 50.000
Normeret levetid: 25.000

LYSEGENSKABER

Farvekonsistens: 6 SDCM
Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
Farvetemperatur: 2700-6500 K
Lysfarvekategori: Justerbar hvid
Nominel lysstrøm: 806 lm
Starttid: < 0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:
øjeblikkeligt fuldt lys
Lyseffekt (nominel) (nom.): 100 lm/W

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 65 mA

EMBALLAGEOPLYSNINGER

EAN: 8720169076945
EOC: 872016907694500
Produktets titel: Wi-Fi BLE 60W A60
E27 827-65 TW 1PF/6

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.5
Spænding: AC 220-240 V
Svarende til wattforbrug: 60 W
Energimærket (EEL): F
Strømforbrug: 8 W
Energiforbrug kWh/1000 t.: 8

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Samlet højde: 111 mm
Samlet længde: 111 mm
Samlet bredde: 60 mm

NOMINELLE VÆRDIER

Nominel levetid: 25.000
Nominel lysstrøm: 806 lm
Nominel effekt: 8 W

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60
EPREL registreringsnummer:
1877823
Lysstrømsmålingsreference: Sphere

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8720169076945
Nettovægt: 0,05 kg
Bruttovægt: 0,09 kg
Højde: 16 cm
Længde: 7 cm
Bredde: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Alle varemærker tilhører Signify Holding eller deres respektive ejere.