

Dial switch



Her er, hvad du skal bruge for at installere den intelligente WiZ dial switch: ingenting! Montér den kompakte vægplade et praktisk sted, f.eks. tæt på din eksisterende kontakt, og sæt derefter lyskontakten på. Den magnetiske plade er nem at tage af, så du kan styre lyset trådløst, hvor som helst du har brug for det. Brug drejeknappen til at hurtigt at tænde/slukke og få jævn dæmpning, eller tryk på panelet for at skifte mellem dine yndlings belysningsscener. Den intelligente Dial switch indeholder et genopladeligt USB-litiumbatteri, så du aldrig løber tør for strøm. En diskret LED ringindikator fortæller dig, hvornår dine lys er i brug, eller hvornår batteriet skal genoplades. Du kan sætte din lid til, at WiZ fylder dit liv med lys – lige med det samme!

PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Jævn dæmpning
- Trådløs – ingen installation
- Genopladelig




Trådløs styring af din WiZ belysning

Nyd hurtig og simpel lysstyring af dine WiZ lyskilder. Tænd/sluk lyset, og juster lysstyrken med blot ét enkelt tryk. Tilsluttes direkte til dine WiZ lyskilder og fungerer, selv når Wi-Fi er nede.




Styring med stor rækkevidde på 15 m

Styr lys og enheder inden for en rækkevidde på 15 meter i et normalt indendørs miljø med skillevægge og vægge.




Styr nemt et eller flere lys i et rum

Dette trådløse tilbehør kan forbindes til et rum og tænde alle lys i det rum. Uanset om der er en eller halvtreds lyskilder! Vil du i stedet styre et andet rum? Du skal blot ændre tilbehørets tilknyttede rum i appen.



Den rigtige stemning med et enkelt tryk

Brug drejeknappen til hurtigt at tænde/slukke og få jævn dæmpning, eller tryk på panelet for at skifte mellem dine yndlingsbelysningsscener.



Genopladelig USB dial switch med aftagelig magnetplade

Monter den kompakte base på et praktisk sted, og sæt en lyskontakt på, der passer til dine eksisterende kontakter. Det er let at afmontere den magnetiske plade, så du får bærbar og trådløs belysningsstyring, hvor som helst du har brug for det.



SPECIFIKATIONER

DESIGN OG FINISH

Farve: White
Materiale: Plastik

HOLDBARHED

Normeret levetid: 50.000

EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Batterier inkluderet: Ja
Betjeningsafstand: 15 m

STRØMFORBRUG

Spænding: 5 V

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 0,1 kg
Samlet højde: 24,9 mm
Samlet længde: 86 mm
Samlet bredde: 86 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Batteritype: 402030
IP-kode: IP20 | Isoleret
Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker, ekstra lav spænding

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8720169077027
Nettovægt: 0,1 kg
Bruttovægt: 0,14 kg
Højde: 13,7 cm
Længde: 6,1 cm
Bredde: 10,6 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Alle varemærker tilhører Signify Holding eller deres respektive ejere.