



LEDstrip 10 meter

Vores 10 meter RGBIC LEDstrip er designet til at passe til og forskønne mellemstore rum med over 16 millioner farver. Med denne LEDstrip får du farver med individuelt kontrollerbare fuldfarvesegmenter til blændende effekter som jagende regnbuer, farveovergange og gnistre. Sæt den bøjelige LEDstrip, hvor som helst du vil, og brug den intuitive WiZ app til at styre dit lys ved hjælp af dit eksisterende Wi-Fi. Med statiske og dynamiske lystilstande, intelligent lysdæmpning og planer er det dig, der styrer hele dit system – selv når du ikke er hjemme. Kan bruges sammen med Google Home, Amazon Alexa og Apple HomeKit, så du kan få ultimativ brugervenlighed.

PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Fuld farve
- IP20/plastik



Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



Styr med en hvilken som helst Matter platform til dit intelligente hjem

Dette produkt er Matter certificeret, hvilket giver mulighed for simpel belysningsstyring via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst anden platform til dit intelligente hjem baseret på Matter.



Sæt dit lys til at følge din tidsplan

Automatiser dine smarte lyskilder for at følge dine daglige eller ugentlige rutiner. Planlæg, at dine lys tændes om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem slukkede for at spare energi, når de ikke er nødvendige.



Aktivér enheder med bevægelse uden at bruge en sensor

WiZ SpaceSense teknologi forvandler dine enheder til bevægelsessensorer. Aktivér SpaceSense funktionen i WiZ appen, og få lys og enheder til at tænde og slukke automatisk med bevægelsesregistrering. Der kræves mindst to WiZ enheder i et rum, hvis SpaceSense funktionen skal kunne fungere.



Millioner af farver og skiftende lystilstande for at gøre din dag fantastisk

Vælg en lysfarve, du kan lide, eller anvend blot en dynamisk lystilstand, vi har designet til dig. Pejls eller Ocean vil for eksempel hjælpe dig med at skabe en fantastisk atmosfære og løfte dit humør.



Betjen nemt dit lys – uanset hvor du er

Ingen grund til at bekymre dig, hvis lyset er tændt, mens ingen er hjemme. Du skal bare slukke for det, uanset hvor du er, med din smartphone.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Dæmpbar: Ja

DESIGN OG FINISH

Farve: White
Materiale: Plastik

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 50.000
Normeret levetid: 15.000

EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
Integreret LED: Ja
Tænd/sluk-knap på ledning: Ja
Strømforsyning inkluderet: Ja
Fjernbetjening inkluderet: Nej

LYSEGENSKABER

Farvegengivelsesindeks (CRI): -
Farvetemperatur: NA
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2

DIVERSE

Specielt designet til: Stue
Underholdningsværelse Soveværelse
Børneværelse

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 120 mA

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.7
Spænding: 220-240 V
Strømforbrug: 17,9

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 0,285 kg
Samlet højde: 2,1 mm
Samlet længde: 10.000 mm
Samlet bredde: 10 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Samlet lysudbytte fra lampen: NA
Lysfarve: RGB
Pære med wattforbrug inkluderet: 21
IP-kode: IP20 | Isoleret
Beskyttelsesklasse: Klasse II –
dobbeltisoleret

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8720169077683
Nettovægt: 0,27 kg
Bruttovægt: 0,51 kg
Højde: 21,8 cm
Længde: 8,2 cm
Bredde: 18,9 cm