




HDMI sync box med TV-lightstrip til 55"-65" TV

Giv underholdningen et løft ved at projicere TV-skærmens farver i realtid. RGBIC LED-strippen matcher levende farver med lyshastigheden i film, spil eller musik. Nyd enkel installation og præcis farvematchning via HDMI. Synkroniser med enhver HDMI 2.0-enhed som et streaming-stik eller spillekonsol. Tilslut så mange farvekompatible WiZ lyskilder, som du vil, via Wi-Fi for at få effekter i hele rummet.

PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Kræver en ekstern HDMI indgang, ikke kompatibel med Smart TV-apps
- Understøtter 4K ved 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision
- 3-sidet RGBIC LED-strip passer til 55"-65" TV



Nem installation og opsætning

Monter TV-lightstrip, tilslut HDMI-kablerne, og slut din Sync box til dit Wi-Fi. Der er intet kamera eller ledninger, der hænger oven på dit TV, og intet behov for kompliceret kalibrering.




Farvesynkronisering i realtid

Sync box læser videosignalet direkte fra HDMI-indgangen, analyserer øjeblikkeligt hele TV-skærmen og genererer ekstremt præcise matchende farver.




Fungerer med alle HDMI 2.0-enheder

Du skal blot slutte din Sync box til en HDMI-enhed, såsom en streaming-stik eller spillekonsol. Understøtter 4K ved 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision.



Synkroniser med alle dine WiZ lyskilder

Forbind din Sync box til en hvilken som helst farvekompatibel WiZ pære eller lampe, der understøtter Wi-Fi + Bluetooth. Lav en komplet belysningsopsætning, der passer til dit TV, så du får en lysoplevelse i hele rummet, uanset om du bruger pærer, lightstrips eller lamper.



Sæt lys på din musik

Sync box registrerer lyd gennem dens indbyggede mikrofon, så lyset pulserer i takt med musikken, selv når dit TV er slukket. Indstil dynamiske farver og effekter, og sæt den perfekte stemning til din musik.



Synkroniseringstilstande, der kan tilpasses via WiZ appen

Tilpas nemt synkroniseringseffekter med WiZ appen. Vælg mellem forudindstillede tilstande som Cinematic eller Relaxation, eller tilpas lysstyrken og farven efter dit humør, uanset om den står på en spændende filmaften eller afslapning med din yndlingsserie.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Dæmpbar: Ja

DESIGN OG FINISH

Farve: Sort
Materiale: Plastik

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 15.000
Normeret levetid: 15.000

EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
Integreret LED: Ja
Tænd/sluk-knap på ledning: Nej
Strømforsyning inkluderet: Ja
Fjernbetjening inkluderet: Nej

LYSEGENSKABER

Farvegengivelsesindeks (CRI): N.A.
Farvetemperatur: 2700-6500 K
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
Lyseffekt (nominel) (nom.): 7 lm/W

LYSKÆDE/LIGHTSTRIP

Kan forlænges: Nej

DIVERSE

Specielt designet til: Stue
Underholdningsværelse

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 100 mA

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.75
Spænding: 220-240 V

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 0,408 kg
Samlet højde: 3,5 mm
Samlet længde: 2.600 mm
Samlet bredde: 10 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Samlet lysudbytte fra lampen: NA
Lysfarve: 2700-6500 (RGB)
Pære med wattforbrug inkluderet: 17
IP-kode: IP20 | Isoleret
Beskyttelsesklasse: Klasse II –
dobbeltisoleret

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8720169078604
Nettovægt: 0,41 kg
Bruttovægt: 0,61 kg
Højde: 17,8 cm
Længde: 9,7 cm
Bredde: 17,8 cm