



Pære 100 W A60 E27



Gør dit hjem mere spændende med denne WiZ smartpære. Juster nemt lysstyrken, skift mellem koldt og varmt hvidt lys. Derudover kan du styre den ved hjælp af WiZ appen eller din stemme, så du ikke behøver ekstra hardware

PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Justerbar hvid smartpære
- Op til 1521 ved 2700 K lumen
- Nem plug and play opsætning
- Styr via app eller stemme



Styr med en hvilken som helst Matter platform til dit intelligente hjem

Dette produkt er Matter certificeret, hvilket giver mulighed for simpel belysningsstyring via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst anden platform til dit intelligente hjem baseret på Matter.



Sæt dit lys til at følge din tidsplan

Automatiser dine smarte lyskilder for at følge dine daglige eller ugentlige rutiner. Planlæg, at dine lys tænder om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem slukkede for at spare energi, når de ikke er nødvendige.



Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.



Dæmp din smart belysning selv uden en lysdæmper

Dæmp lyset til det ønskede lysniveau via din smartphone, WiZ tilbehør eller med din stemme. Det er ikke nødvendigt at installere en dyr lysdæmper.



Betjen nemt dit lys – uanset hvor du er

Ingen grund til at bekymre dig, hvis lyset er tændt, mens ingen er hjemme. Du skal bare slukke for det, uanset hvor du er, med din smartphone.



Standardstørrelse, ekstra lysstyrke

Med standard A60-form og E27-fatning passer denne pære i de fleste fatninger i de flestehjem, men den er kraftig nok til at oplyse hjemmet med et kraftigt lys på 1521 lumen.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Pærens form: A60
Fatning: E27
Teknologi: Intelligent Wi-Fi
Glastype: Matteret
Dæmpbar: Ja

MÅL FOR PÆRE

Højde: 12,2 cm
Vægt: 0,062 kg
Bredde: 6 cm

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 50.000
Normeret levetid: 15.000

LYSEGENSKABER

Farvekonsistens: 6 SDCM
Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
Farvetemperatur: 2700-6500 K
Lysfarvekategori: Justerbar hvid
Starttid: <0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:
Øjeblikkeligt fuldt lys
Lyseffekt (nominel) (nom.): 121,68
lm/W

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 70 mA

EMBALLAGEOPLYSNINGER

EAN: 8720169078901
EOC: 872016907890100
Produktets titel: Wi-Fi BLE 100W A60
E27 827-65 TW 1PF/6

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.5
Spænding: AC 220-240 V
Wattforbrug: 12,5 W
Energimærket (EEL): E
Energiforbrug kWh/1000 t.: 13

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Længde: 12,2 cm

NOMINELLE VÆRDIER

Nominel levetid: 15.000
Nominel effekt: 12.5 W

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60
EPREL registreringsnummer:
2224721
Lysstrømsmålingsreference: Sphere

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8720169078901
Nettovægt: 0,06 kg
Bruttovægt: 0,11 kg
Højde: 16 cm
Længde: 7 cm
Bredde: 7 cm