

PHILIPS

Filament pære klar
40 W ST64 E27

Intelligent LED

Fuldfarvet intelligent pære

Op til 470 lumen

Nem plug and play-opsætning

Styr lyset med app eller
stemme



8720169165816



Nem styring med app eller stemme

Da Edison opfandt den klassiske glødepære i 1880'erne, kunne han aldrig have forestillet sig, hvad Philips ville kunne gøre med dem i dag. Philips intelligente LED Filament pærer er beregnet til at blive set – de ser godt ud, selv når de er slukket. Men bare vent, indtil du tænder dem! Disse dæmpbare gennemsigtige globepærer fylder dine rum med millioner af farver og nuancer af hvidt lys fra hyggeligt til køligt. Nyd det klassiske look af vintage glødepærer, mens du får de energibesparende fordele ved LED. Og fordi de har WiZ connected-teknologi integreret, kan du nemt styre dem ved hjælp af dit Wi-Fi og WiZ appen, fjernbetjeningen eller din stemme.

Nem opsætning

- Nem plug and play-opsætning

Intelligent lysstyring

- Betjen, uanset hvor du er, med din smartphone.
- Stemmestyring med Google Assistant, Alexa eller Siri Shortcuts.

Intelligente funktioner

- Automatisering af din belysning
- Forudindstillede velværefunktioner

Lystilstande

- Millioner af farver og dynamiske lystilstande
- Justerbar varm til kølig hvid samt forudindstillinger

Vigtigste nyheder

Nem plug and play-opsætning



WiZ opretter forbindelse til din Wi-Fi-router uden behov for en gateway. Tilslut strøm til din nye lyskilde, og download WiZ appen – så er du klar!

Styr dine lyskilder, uanset hvor du er

Styr dine WiZ lyskilder via din smartphone, uanset hvor du er. Det er slut med at bekymre sig om du huskede at slukke lyset, inden du tog hjemmefra. WiZ appen fås til iOS og Android.

Stemmestyring

Få håndfri betjening af dine lyskilder ved at bruge din stemme og Google Assistant, Amazon Alexa eller Siri Shortcuts! Med simple stemmekommandoer kan du tænde eller slukke, skrue op for og dæmpe og ændre farven på lyset samt indstille dine egne belysningsscener.

Automatisering af din belysning

Automatiser belysningen efter dine daglige eller ugentlige rutiner. Med belysningsplaner kan du indstille lyset til at tænde, før du kommer hjem, og slukke, når du synes.

Forudindstillede velværefunktioner

Brug de forudindstillede velværefunktioner i WiZ appen, og nyd det lysmønster, der passer bedst til din døgnrytme i løbet af dagen. Med WiZ appen får du klart dagslys, når du har brug for ekstra energi og koncentration, og en glidende overgang til blødt, varmt hvidt lys, når du skal slappe af og sove.

Millioner af farver og dynamiske lystilstande

Vælg mellem flere millioner forskellige lystemperaturer, og få en fantastisk atmosfære i dit hjem. Nyd de diskrete forskelle i dine omgivelser, som vores dynamiske lyseffekter giver

Justerbar varm til kølig hvid samt forudindstillinger



Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: ST64
- Fatning: E27
- Glastype: Klar
- Pære finish: Klar
- Dæmpbar: Ja

Mål for pære

- Vægt: 0,055 kg

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 15.000

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja
- Solenergi: Nej
- Varmt, glødende lys, der kan dæmpes: Nej

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
- Farvetemperatur: 2200-6500 K
- Lysfarvekategori: Fuld farve
- Nominel lysstrøm: 470 lm
- Starttid: < 0.5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 74

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 47 mA

Emballageoplysninger

- EAN: 8720169165816
- EOC: 872016916581600
- Produktets titel: PHI WFB 40W ST64 E27 822-65 RGB CL 1PF/6

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 40 W
- Energimærket (EEL): G
- Effekt: 6,3 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 7

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 143 mm
- Samlet længde: 143 mm
- Samlet bredde: 64 mm

Nominelle værdier

- Nominel levetid: 15.000
- Nominel lysstrøm: 470 lm
- Nominel effekt: 6.3 W

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Pæreteknologi: LED
- EPREL registreringsnummer: 1901109
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere

Pæren

- Opgraderbar software: Ja

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør: 9999
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibel med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Genveje
- Matter-funktionalitet: Via tredjepartshubs (Wi-Fi)

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169165816
- Nettovægt: 0,06 kg
- Bruttovægt: 0,09 kg
- Højde: 18,5 cm
- Længde: 8,5 cm
- Bredde: 8,5 cm



Udgivelsesdato:
2026-05-13
Version: 0.422

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com