

# PHILIPS

Pære 8,5 W (svarende til 60 W) A60 E27

Intelligent LED

Full color

Plast

Nem plug and play-opsætning

Styr lyset med app eller stemme



8720169170933



## Intelligent belysning til hverdagen

Få mere komfort i hverdagen med denne intelligente WiZ LED A60 pære. Denne pære giver et blødt hvidt lys, der kan dæmpes til dit ønskede lysniveau via appen eller stemmestyring. Du kan også indstille en belysningsplan, der tænder og slukker, der passer til dine daglige eller ugentlige rutiner, og fjernstyre lamperne via din smartphone eller med din stemme, selv når du er væk fra hjemmet. WiZ lyskilder opretter forbindelse til din eksisterende Wi-Fi-forbindelse uden behov for ekstra udstyr.

### Intelligent lysstyring

- Connected by WiZ
- Smart styring

### Intelligente funktioner

- SpaceSense-bevægelsesreg.

### Intelligente enheder

- Matter certificeret

### Lystilstande

- Millioner af farver
- Justerbart hvidt lys
- Lav lysdæmpning

# Vigtigste nyheder

## Connected by WiZ

Fuldt kompatibel med alle Connected by WiZ produkter – brug WiZ appen til opsætning og til at få adgang til fordelene ved smart belysning.

## Smart styring

Styr dit lys med WiZ appen, tilbehør eller stemmekommandoer via din smarte hjemmeassistent. Matter kompatibel til brug med Alexa, Google Home og Apple Home.

## SpaceSense-bevægelsesreg.



Gør dine lamper til bevægelsessensorer med den integrerede SpaceSense-teknologi, så lyset tænder automatisk, når du går ind i rummet – alt, du behøver, er to eller flere Connected by WiZ lamper eller -enheder.

## Matter certificeret



Styr, som du vil, med din foretrukne intelligente hjemmeassistent – Matter kompatibel for nem integration med Amazon Alexa, Google Home og Apple Home.

## Millioner af farver

Vælg en lysfarve fra paletten, eller brug en forudindstillet lystilstand såsom Fireplace eller Ocean for at skabe den rette stemning.

## Justerbart hvidt lys

Juster nemt fra kølige, blålige nuancer, der forbedrer synlighed og fokus, til bløde, varmere nuancer til afslapning om aftenen (2200–6500 K).

## Lav lysdæmpning

Dæmp lyset jævnt fra fuld lysstyrke ned til 1%, så du får det rette lys til enhver aktivitet.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: A60
- Fatning: E27
- Glastype: Matteret
- Pære finish: Matteret
- Dæmpbar: Ja

## Mål for pære

- Vægt: 0,05 kg

## Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Plastik

## Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 25 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 25.000

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Vælg din farve: Ja
- Vandtæt: Nej
- Integreret LED: Ja
- Solenergi: Nej
- Varmt, glødende lys, der kan dæmpes: Nej

### Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700/6500
- Lysfarvekategori: Fuld farve
- Starttid: <0.5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 94

### Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Spisestue, Stue, Børneværelse
- EyeComfort: Ja

### Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 65 mA

### Emballageoplysninger

- EAN: 8720169170933
- EOC: 872016917093300
- Produktets titel: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 1PF/6

### Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: AC 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 60 W
- Energimærket (EEL): F
- Effekt: 8,5 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 9

### Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 11,1 mm
- Samlet længde: 11,1 mm
- Samlet bredde: 6 mm

### Nominelle værdier

- Nominel levetid: 25.000
- Nominel lysstrøm: 806 lm
- Nominel effekt: 8.5 W

### Service

- Garanti: 2 år

### Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 60 mm
- Pæreteknologi: LED
- IP-kode: IP20
- EPREL registreringsnummer: 1421109
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere

### Pæren

- Diameter: 60 mm
- Opgraderbar software: Ja

### Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør: 9999
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibel med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Genveje
- Matter-funktionalitet: Via tredjepartshubs (Wi-Fi)

### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169170933
- Nettovægt: 0,05 kg
- Bruttovægt: 0,09 kg
- Højde: 16 cm
- Længde: 7 cm
- Bredde: 7 cm



Udgivelsesdato:  
2026-06-17  
Version: 0.422

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.