

PHILIPS

Pære 8,5 W (svarende til 60 W) A60 E27 x2

Intelligent LED

Full color

Plast

Nem plug and play-opsætning

Styr lyset med app eller stemme



8720169171060



Intelligent belysning til hverdagen

Få mere komfort i hverdagen med denne intelligente WiZ LED A60 pære. Denne pære giver et blødt hvidt lys, der kan dæmpes til dit ønskede lysniveau via appen eller stemmestyring. Du kan også indstille en belysningsplan, der tænder og slukker, der passer til dine daglige eller ugentlige rutiner, og fjernstyre lamperne via din smartphone eller med din stemme, selv når du er væk fra hjemmet. WiZ lyskilder opretter forbindelse til din eksisterende Wi-Fi-forbindelse uden behov for ekstra udstyr.

Nem opsætning

- Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Intelligent lysstyring

- Betjen, uanset hvor du er, med din smartphone.

Intelligente funktioner

- Forudindstillede velværefunktioner
- Sæt dit lys til at følge din tidsplan

Lystilstande

- Tilpas scener med forudindstillede dynamiske lystilstande.

Vigtigste nyheder

Hurtig opsætning



Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!

Styr dine lyskilder, uanset hvor du er

Styr dine enheder via din smartphone, uanset hvor du er. Slut med at bekymre dig om du huskede at slukke dine enheder, før du tog hjemmefra. WiZ appen fås til iOS og Android.

Forudindstillede velværefunktioner



Brug de forudindstillede velværefunktioner i WiZ appen, og nyd det lysmønster, der passer bedst til din døgnrytme i løbet af dagen. Med WiZ appen får du klart dagslys, når du har brug for ekstra energi og koncentration, og en glidende overgang til blødt, varmt hvidt lys, når du skal slappe af og sove.

Lysautomatiseringsplaner



Automatiser dine smarte lyskilder for at følge dine daglige eller ugentlige rutiner. Planlæg, at dine lys tænder om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem slukkede for at spare energi, når de ikke er nødvendige.

Tilpassede scener

Bland forskellige farver og hvidt lys, og skab den perfekte atmosfære i øjeblikket. Gem indstillingen, og aktivér den når som helst via appen, WiZmote eller med stemmestyring.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: A60
- Fatning: E27
- Glastype: Mattered
- Pære finish: Mattered
- Dæmpbar: Ja

Mål for pære

- Vægt: 0,13 kg

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Plastik

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 25 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 25.000

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Vælg din farve: Ja
- Vandtæt: Nej
- Integreret LED: Ja
- Solenergi: Nej
- Varmt, glødende lys, der kan dæmpes: Nej

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
- Farvetemperatur: 2700/6500
- Lysfarvekategori: Fuld farve
- Nominel lysstrøm: 806 lm
- Starttid: < 0.5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 95

Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Spisestue, Stue, Børneværelse
- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 65 mA

Emballageoplysninger

- EAN: 8720169171060
- EOC: 872016917106000
- Produktets titel: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 2PF/6

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: 220–240 V
- Svarende til wattforbrug: 60 W
- Energimærket (EEL): F
- Effekt: 8,5 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 11

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 122 mm
- Samlet længde: 122 mm
- Samlet bredde: 60 mm

Nominelle værdier

- Nominel levetid: 25.000
- Nominel lysstrøm: 806 lm
- Nominel effekt: 8.5 W

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50–60
- Diameter: 60 mm
- Pæreteknologi: LED
- IP-kode: IP20
- EPREL registreringsnummer: 1877826
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere

Pæren

- Diameter: 60 mm
- Opgraderbar software: Ja

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør: 9999
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibel med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Genveje
- Matter-funktionalitet: Via tredjepartshubs (Wi-Fi)

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169171060
- Nettovægt: 0,1 kg
- Bruttovægt: 0,2 kg
- Højde: 16 cm
- Længde: 7 cm
- Bredde: 14 cm



Udgivelsesdato:
2026-05-19
Version: 0.299

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com