

PHILIPS

Filament pære,
matteret 40 W A60 E27

Ultra Efficient

2.700 K

485 lm

50.000 timer



8720169187535



Klart LED lys med fremragende lyskvalitet

Philips LED pærer giver en generel belysningsløsning til daglige indendørs aktiviteter. Du sparer straks på energiomkostningerne og reducerer antallet af udskiftninger af pærer uden at gå på kompromis med kvaliteten af din belysning.

Lys af høj kvalitet

- Designet til at forkæle dine øjne

Designet til at holde længere og spare mere på strømforbruget

- Tænd hver dag, og spar på strømforbruget
- Pære med lang levetid – holder i op til 50 år

Vigtigste nyheder

Designet for dine øjnes komfort



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt for skarpt lys blænder, og for blød lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser med LED lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

Tænd hver dag, og spar på strømforbruget



Vores Ultra Efficient LED lyskilder er mindst 50% mere energieffektive end standard Philips LED lyskilder, hvilket giver besparelser på strømforbruget hver dag.

Pære med lang levetid – holder i op til 50 år



Undgå besværet ved tit at skulle skifte pære. Med en levetid på op til 50.000 timer holder vores UltraEfficient LED'er 3,5 gange længere end standard Philips LED'er, så du kan få glæde af en perfekt belysningsløsning i mere end 50 år.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Pære finish: Mattered
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildemateriale: Glas

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 500.000
- Normeret levetid: 50.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 300
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 485 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 827 | CCT of 2700K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 210

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort, UltraEfficient

Emballageoplysninger

- EAN: 8720169187535
- EOC: 872016918753500
- Produktets titel: LED CLA 40W A60 E27 2700K FR UE SRT4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.4
- Spænding: AC 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 40
- Energimærket (EEL): A
- Effekt: 2,3
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 3

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 104 mm
- Samlet længde: 104 mm
- Samlet bredde: 60 mm

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Pæreteknologi: LED
- EPREL registreringsnummer: 1442603
- Kan det bruges i lukkede armaturer?
No

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169187535
- Nettovægt: 0,03 kg
- Bruttovægt: 0,05 kg
- Højde: 14,6 cm
- Længde: 6,5 cm
- Bredde: 6,3 cm



Udgivelsesdato:
2026-05-13
Version: 0.447

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com