

# PHILIPS

Garnet loftslampe,  
30 W

Loftslamper

2.700 K

Sort



8720169195196



## Én lampe. Din vægkontakt. Tre lysindstillinger.

Det har aldrig været nemmere at skabe den rette stemning i dit rum. Philips SceneSwitch LED loftslampen lader dig skruer op for stemningen med tre unikke indstillinger. Kombinationen af primær og indirekte belysning giver dig de perfekte værktøjer til at sætte den rette stemning til både koncentrations- og hyggestunder. Ingen lysdæmper eller installation påkrævet. Det eneste, du skal bruge, er din eksisterende kontakt.

### Nem at benytte

- Nem installation

### Lyseffekt

- Indirekte belysning
- Lyskilde i tre zoner
- Blødt harmonisk lys

### Førsteklasses kvalitet

- EyeComfort - lys, der er skånsomt for øjnene

# Vigtigste nyheder

## Nem installation

Slut med installationsproblemer. Lampen monteres eller hænges på væggen eller loftet og tilsluttes en stikkontakt – så er der lys.

## Indirekte belysning

Volcano lampeskærm dekorerer dit rum og reflekterer blødt lys.

## Lyskilde i tre zoner

Lyskilde i tre zoner giver dig fleksibiliteten til at skabe den stemning, du ønsker.

## Blødt harmonisk lys

Den rigtige kombination af indirekte og direkte lys spreder et varmt skær i hele dit rum uden blænding.

## EyeComfort

Dårlig lyskvalitet kan belaste øjnene. Mange af os bruger meget tid indendørs, og det er derfor vigtigere end nogensinde før at have ordentlig belysning i hjemmet. Vores produkter udsættes for strenge tests indenfor kriterier såsom flimren, strobe, blænding, farvegengivelse og dæmper-effekt for at sikre, at de lever op til EyeComfort-kravene. Philips LED-pærer leverer ikke blot komfortabel belysning, de bliver også ved med det gennem hele deres levetid og leverer dermed konstant lyskvalitet, lysudbytte og farve i mere end et årti. Skift til belysning, der er godt for dine øjne. De vil takke dig.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Rund

## Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Plastik

## Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 20 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscykluser: 20.000

## Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Justerbart spothoved: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

## Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: <2

## Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Stue, Spisestue, Køkken, Hjemmekontor, Garage
- Styling: Moderne
- Type: Loftslamper
- EyeComfort: Ja

## Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 154 mA
- Effektivitet: 103 lm/W

## Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.9

#### Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 1,04 kg
- Højde: 8,9 cm
- Længde: 40 cm
- Bredde: 40 cm

#### Service

- Garanti: 5 år

#### Tekniske specifikationer

- Levetid: 20.000 t
- Diameter: 400 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 3100
- Lysfarve: 2700
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- LED: Ja
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

#### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169195196
- Nettovægt: 1,07 kg
- Bruttovægt: 2,36 kg
- Højde: 44 cm
- Længde: 12 cm
- Bredde: 44 cm



Udgivelsesdato:  
2025-02-26  
Version: 0.405

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)