

PHILIPS

Izso loftslampe, 40
W

Loftslamper

2700 - 6500 K

Hvid

Dæmpbar; Fjernbetjening



8720169196094



Den ønskede stemning lige ved hånden

Med blot et par enkle klik på fjernbetjeningen giver Philips LED All-in-one loftslampen dig den ultimative fleksibilitet og mulighed for nemt at tilpasse dine lysindstillinger. Behageligt lys, der er skånsomt for dine øjne. Skab den ønskede stemning med lys, der passer dine behov.

Førsteklasses kvalitet

- EyeComfort - lys, der er skånsomt for øjnene

Styring

- Justerbar – fra varm hvid til køligt dagslys
- Lysstyrkeregulering med hukommelsesfunktion
- 4 forudindstillede scener
- Fjernbetjeningen giver nem kontrol over lysindstillinger på til 10m
- Vægmonterbar fjernbetjening

Vigtigste nyheder

EyeComfort

Dårlig lyskvalitet kan belaste øjnene. Mange af os bruger meget tid indendørs, og det er derfor vigtigere end nogensinde før at have ordentlig belysning i hjemmet. Vores produkter udsættes for strenge tests indenfor kriterier såsom flimren, strobe, blænding, farvegengivelse og dæmper-effekt for at sikre, at de lever op til EyeComfort-kravene. Philips LED-pærer leverer ikke blot komfortabel belysning, de bliver også ved med det gennem hele deres levetid og leverer dermed konstant lyskvalitet, lysudbytte og farve i mere

end et årti. Skift til belysning, der er godt for dine øjne. De vil takke dig.

Justerbar – fra varm hvid til køligt dagslys

Justerbar belysning lader dig ændre lysets farve, så den passer til dit humør eller aktivitet. Varm hvid er ideel til afslapning, køligt dagslys til forfriskende fokus.

Lysstyrkeregulering med hukommelsesfunktion

Husker de specifikke lysstyrkeniveauer, du foretrækker.

4 forudindstillede scener

Drag fordel af forskellige stemninger med lysscener til enhver lejlighed – forudindstillet for bekvemmelighed.

Fjernbetjeningen giver nem kontrol over lysindstillinger på til 10m

Tænd eller sluk lyset eller skift lysstyrke og farve fra op til 10 meters afstand med denne fjernbetjening.

Vægmonterbar fjernbetjening

Med det medfølgende beslag kan du montere din fjernbetjening, hvor som helst du har brug for en ekstra kontakt – der kræves ingen ledningsføring.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Rund
- Dæmpbar: Ja

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Plastik

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 20 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscykluser: 15.000
- Normeret levetid: 20.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Ja

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700–6500 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 107

Diverse

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Spisestue, Garage, Stue, Kontor
- Styling: Moderne
- Type: Loftslamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstra funktioner: Dæmpbar, Fjernbetjening

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 210 mA

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.9

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 1,1 kg
- Samlet højde: 70 mm
- Samlet længde: 470 mm
- Samlet bredde: 470 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Diameter: 470 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 4300
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Justerbart hvidt lys
- 230V: AC 220-240
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169196094
- Nettovægt: 1,07 kg
- Bruttovægt: 1,84 kg
- Højde: 8,6 cm
- Længde: 55,3 cm
- Bredde: 55,8 cm

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant



Udgivelsesdato:
2026-06-24
Version: 0.344

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.