

PHILIPS

Pære

Ultra Efficient

4-60 W

E27

Kølig hvid



8720169202726



Klart LED lys med fremragende lyskvalitet

Philips LED pærer giver en generel belysningsløsning til daglige indendørs aktiviteter. Du sparer straks på energiomkostningerne og reducerer antallet af udskiftninger af pærer uden at gå på kompromis med kvaliteten af din belysning.

Lys af høj kvalitet

- Designet til at forkæle dine øjne

Designet til at holde længere og spare mere på strømforbruget

- Tænd hver dag, spar på strømforbruget
- Pære med lang levetid – holder i op til 50 år

Vigtigste nyheder

Designet for dine øjnes komfort



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt for skarpt lys blænder, og for blød lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser med LED lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

Tænd hver dag, spar på strømforbruget



Vores Ultra Efficient LED lyskilder er mindst 40% mere energieffektive end standard Philips LED lyskilder, hvilket giver besparelser på strømforbruget hver dag

Pære med lang levetid – holder i op til 50 år



Undgå besværet ved tit at skulle skifte pære. Med en levetid på op til 50.000 timer holder vores UltraEfficient LED'er 3,5 gange længere end standard Philips LED'er, så du kan få glæde af en perfekt belysningsløsning i mere end 50 år.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt
Globe pære
- Fatning: E27
- Dæmpbar: Nej
- Pære finish: Klar
- Lyskildemateriale: Glas

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 500.000
- Normeret levetid: 50.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 300 °
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 4000 K
- Nominel lysstrøm: 840 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 840 | CCT of 4000K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 210 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort, UltraEfficient

Emballageoplysninger

- EAN: 8720169202726
- EOC: 872016920272600
- Produktets titel: LED CLA 60W G95 E27 4000K CL UE SRT4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.4
- Spænding: AC 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 60 W
- Energimærket (EEL): A
- Effekt: 4 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 4

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 140 mm
- Samlet længde: 140 mm
- Samlet bredde: 95 mm

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- EPREL registreringsnummer: 1442641
- Kan det bruges i lukkede armaturer?
No

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169202726
- Nettovægt: 0,06 kg
- Bruttovægt: 0,11 kg
- Højde: 18,2 cm
- Længde: 13,1 cm
- Bredde: 10,3 cm



Udgivelsesdato:
2025-12-27
Version: 0.517

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com