

# PHILIPS

Kerte 40 W C37 E14  
x 3

Intelligent LED

Fuldfarvet intelligent pære

Op til 470 lumen

Nem plug and play-opsætning

Styr lyset med app eller  
stemme



8720169210318



## Intelligent belysning til hverdagen

Få intelligent belysning i en hvilken som helst nuance fra varm til kølig hvid belysning i dine lysekroner med en Philips Smart LED kerte pære med E14 fatning. Pæren er WiZ connected. Opret forbindelse til dit eksisterende Wi-Fi-netværk for at styre pæren med WiZ appen eller din stemme.

### Intelligent lysstyring

- Connected by WiZ

### Intelligente funktioner

- SpaceSense-bevægelsesreg.

### Intelligente enheder

- Matter certificeret

# Vigtigste nyheder

## Connected by WiZ

Fuldt kompatibel med alle Connected by WiZ produkter – brug WiZ appen til opsætning og til at få adgang til fordelene ved smart belysning.

## SpaceSense-bevægelsesreg.



Gør dine lamper til bevægelsessensorer med den integrerede SpaceSense-teknologi, så lyset tænder automatisk, når du går ind i rummet – alt, du behøver, er to eller flere Connected by WiZ lamper eller -enheder.

## Matter certificeret



Styr, som du vil, med din foretrukne intelligente hjemmeassistent – Matter kompatibel for nem integration med Amazon Alexa, Google Home og Apple Home.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: C37
- Fatning: E14
- Glastype: Matteret
- Pære finish: Matteret
- Dæmpbar: Ja

## Mål for pære

- Vægt: 0,045 kg

## Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja
- Solenergi: Nej
- Varmt, glødende lys, der kan dæmpes: Nej

## Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 90
- Farvetemperatur: 2200–6500 K
- Lysfarvekategori: Fuld farve
- Nominel lysstrøm: 470 lm
- Starttid: <0.5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 95

## Diverse

- EyeComfort: Ja

## Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 40 mA

**Emballageoplysninger**

- EAN: 8720169210318
- EOC: 872016921031800
- Produktets titel: PHI WFB 40W C37 E14 922-65 RGB 3CT/6

**Strømforbrug**

- Strømfaktor: 0.48
- Spænding: AC 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 40 W
- Energimærket (EEL): F
- Effekt: 4,9 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 5

**Produktmål og -vægt**

- Samlet højde: 11,6 mm
- Samlet længde: 11,6 mm
- Samlet bredde: 3,9 mm

**Nominelle værdier**

- Nominel levetid: 15.000
- Nominel lysstrøm: 470 lm
- Nominel effekt: 4.9 W

**Service**

- Garanti: 2 år

**Tekniske specifikationer**

- Frekvens: 50-60
- Pæreteknologi: LED
- EPREL registreringsnummer: 1877837
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere

**Pæren**

- Opgraderbar software: Ja

**Hvad er understøttet**

- Kompatibel med Effekter: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør: 9999
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibel med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Genveje
- Matter-funktionalitet: Via tredjepartshubs (Wi-Fi)

**Emballagemål og -vægt**

- EAN/UPC – produkt: 8720169210318
- Nettovægt: 0,14 kg
- Bruttovægt: 0,22 kg
- Højde: 15,5 cm
- Længde: 7 cm
- Bredde: 14 cm



Udgivelsesdato:  
2026-06-10  
Version: 0.433

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)