

PHILIPS

Kerte 40 W C37 E14
x 3

Smart LED

Fuldfarvet intelligent pære

Op til 470 lumen

Nem plug and play-opsætning

Styr lyset med app eller
stemme



8720169210318



Intelligent belysning til hverdagen

Få intelligent belysning i en hvilken som helst nuance fra varm til kølig hvid belysning i dine lysekroner med en Philips Smart LED kerte pære med E14 fatning. Pæren er WiZ connected. Opret forbindelse til dit eksisterende Wi-Fi-netværk for at styre pæren med WiZ appen eller din stemme.

Nem opsætning

- Nem plug and play-opsætning

Intelligent lysstyring

- Styr lyset, uanset hvor du er, med din smartphone.
- Håndfri kontrol med stemmestyring

Intelligente funktioner

- Forudindstillede velværefunktioner
- Automatisering af din belysning

Lystilstande

- Millioner af farver og dynamiske lystilstande
- Justerbar varm til kølig hvid samt forudindstillinger

Vigtigste nyheder

Nem plug and play-opsætning



WiZ opretter forbindelse til din Wi-Fi-router uden behov for en gateway. Tilsæt strøm til din nye lyskilde, og download WiZ appen – så er du klar!

Få kontrol over dine lyskilder, uanset hvor du er



Styr dine WiZ lyskilder via din smartphone, uanset hvor du er. Det er slut med at bekymre sig om du huskede at slukke lyset, inden du tog hjemmefra. WiZ appen fås til iOS og Android.

Håndfri kontrol med stemmestyring



Styr dine lyskilder udelukkende ved hjælp af din stemme, aktiver blot integration med Google, Alexa eller føj til dine Siri-genveje.

Forudindstillede velværefunktioner

Brug de forudindstillede velværefunktioner i WiZ appen, og nyd det lysmønster, der passer bedst til din døgnrytme i løbet af dagen. Med WiZ appen får du klart dagslys, når du har brug for ekstra energi og koncentration, og en glidende overgang til blødt, varmt hvidt lys, når du skal slappe af og sove.

Automatisering af din belysning

Automatiser belysningen efter dine daglige eller ugentlige rutiner. Med belysningsplaner kan du indstille lyset til at tænde, før du kommer hjem, og slukke, når du synes.

Millioner af farver og dynamiske lystilstande



Vælg mellem flere millioner forskellige lystemperaturer, og få en fantastisk atmosfære i dit hjem. Nyd de diskrete forskelle i dine omgivelser, som vores dynamiske lyseffekter giver.

Justerbar varm til kølig hvid samt forudindstillinger



Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: C37
- Fatning: E14
- Glastype: Mattered
- Dæmpbar: Ja
- Pære finish: Mattered

Mål for pære

- Vægt: 0,135 kg

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 90
- Farvetemperatur: 2200-6500 K
- Lysfarvekategori: Fuld farve
- Nominel lysstrøm: 470 lm
- Starttid: < 0.5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 95 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 40 mA

Emballageoplysninger

- EAN: 8720169210318
- EOC: 872016921031800
- Produktets titel: PHI WFB 40W C37 E14 922-65 RGB 3CT6

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.51
- Spænding: 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 40 W
- Energimærket (EEL): F
- Effekt: 4,9 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 5

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 116 mm
- Samlet længde: 116 mm
- Samlet bredde: 39 mm

Nominelle værdier

- Nominel levetid: 15.000
- Nominel lysstrøm: 470 lm
- Nominel effekt: 4.9 W

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- EPREL registreringsnummer: 1877837
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: Yes
- WiFi: Wireless G
- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehørsdele: 9999
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Compatibility with 3rd party systems: Alexa, Google Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169210318
- Nettovægt: 0,14 kg
- Bruttovægt: 0,22 kg
- Højde: 15,5 cm
- Længde: 7 cm
- Bredde: 14 cm



Udgivelsesdato:
2026-01-11
Version: 0.344

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com