

# PHILIPS

Pære 60 W A60 E27  
x 3

Intelligent LED

Tunable white intelligent pære


Op til 806 lumen

Nem plug and play-opsætning

Styr lyset med app eller  
stemme



8720169210394



## Intelligent belysning til hverdagen

Philips LED pærer giver en nem løsning til at realisere det farvevalg, der passer til din ønskede anvendelse. De er designet med smukt lys, en usædvanlig lang levetid og øjeblikkelige, betydelige energibesparelser. Med et rent og elegant design er disse pærer den perfekte erstatning for dine traditionelle pærer.

### Nem opsætning

- Nem plug and play-opsætning

### Intelligent lysstyring

- Styr lyset, uanset hvor du er, med din smartphone.
- Håndfri kontrol med stemmestyring

### Intelligente funktioner

- Smart lysdæmpning med app, stemme eller dæmper
- Forudindstillede velværefunktioner
- Automatisering af din belysning

### Lystilstande

- Justerbar varm til kølig hvid samt forudindstillinger

# Vigtigste nyheder

## Nem plug and play-opsætning



WiZ opretter forbindelse til din Wi-Fi-router uden behov for en gateway. Tilslut strøm til din nye lyskilde, og download WiZ appen – så er du klar!

## Få kontrol over dine lyskilder, uanset hvor du er



Styr dine WiZ lyskilder via din smartphone, uanset hvor du er. Det er slut med at bekymre sig om du huskede at slukke lyset, inden du tog hjemmefra. WiZ appen fås til iOS og Android.

## Håndfri kontrol med stemmestyring



Styr dine lyskilder udelukkende ved hjælp af din stemme, aktivér blot integration med Google, Alexa eller føj til dine Siri-genveje.

## Intelligent lysdæmpning

Dæmp lyset til dit ønskede lysniveau via din smartphone, WiZmote eller med stemmestyring. Det er ikke nødvendigt at installere en dyr lysdæmper.

## Forudindstillede velværefunktioner

Brug de forudindstillede velværefunktioner i WiZ appen, og nyd det lysmønster, der passer bedst til din døgnrytme i løbet af dagen. Med WiZ appen får du klart dagslys, når du har brug for ekstra energi og koncentration, og en glidende overgang til blødt, varmt hvidt lys, når du skal slappe af og sove.

## Automatisering af din belysning

Automatiser belysningen efter dine daglige eller ugentlige rutiner. Med belysningsplaner kan du indstille lyset til at tænde, før du kommer hjem, og slukke, når du synes.

## Justerbar varm til kølig hvid samt forudindstillinger



Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: A60
- Fatning: E27
- Glastype: Mattered
- Pære finish: Mattered
- Dæmpbar: Ja

## Mål for pære

- Vægt: 0,195 kg

## Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 25 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 25.000

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja
- Solenergi: Nej
- Varmt, glødende lys, der kan dæmpes: Nej

### Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI):  $\geq 90$
- Farvetemperatur: 2700-6500 K
- Lysfarvekategori: Justerbar hvid
- Nominel lysstrøm: 806 lm
- Starttid: <0.5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 100

### Diverse

- EyeComfort: Ja

### Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 70 mA

### Emballageoplysninger

- EAN: 8720169210394
- EOC: 872016921039400
- Produktets titel: PHI WFB 60W A60 E27 927-65 TW 3CT6

### Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.51
- Spænding: 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 60 W
- Effekt: 8 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 8

### Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 122 mm
- Samlet længde: 122 mm
- Samlet bredde: 60 mm

### Nominelle værdier

- Nominel levetid: 25.000
- Nominel lysstrøm: 806 lm
- Nominel effekt: 8 W

### Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Pæreteknologi: LED
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere

### Pæren

- Opgraderbar software: Ja

### Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør: 9999
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibel med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Genveje
- Matter-funktionalitet: Via tredjepartshubs (Wi-Fi)

### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169210394
- Nettovægt: 0,2 kg
- Bruttovægt: 0,32 kg
- Højde: 15,5 cm
- Længde: 8,5 cm
- Bredde: 18 cm



Udgivelsesdato:  
2026-04-15  
Version: 0.342

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)