

PHILIPS

Downlight

Ultra Efficient

DIAMOND CUT –
indbygningsspot i A-klasse

Hvid

8720169212824



Fantastisk lys og stil

Philips har udviklet en ultraeffektiv indbygningsspot, der bruger ny teknologi til at reducere kulstofemissioner, reducere materialespild og reducere energiforbruget. Med en forbløffende levetid på 50.000 timer holder den mere end 3 gange længere end tilsvarende Philips LED indbygningsspot og bruger blot 50 % af energien. Det er præcist, hvad der er nødvendigt for at få en mere bæredygtig planet.

Bæredygtige løsninger til lys

- Philips tilbyder 5 års garanti på LED modul og driver

Lyseffekt

- Lysspreder af høj kvalitet Blødt lys med ensartet lysfordeling

Materiale og finish

- Metalmateriale af høj kvalitet


Vigtigste nyheder

5 års garanti på LED systemet




Ud over en standardgaranti på 2 år på denne lyskilde tilbyder Philips 5 års garanti på LED systemet, hvilket vil sige LED modulet og driveren i denne lyskilde.

Lysspreder af høj kvalitet Blødt lys med ensartet lysfordeling



Denne diffuser af høj kvalitet fordeler blødt lys ligeligt i dine rum.

Metalmateriale af høj kvalitet



Robust og attraktivt metalmateriale giver en stærk finish.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Rund og rektangel

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Metal, Plastik

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 51 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 25.000
- Normeret levetid: 50.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 110 °
- Farvekonsistens: 5 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 3000 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 176 lm/W

Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Stue, Spisestue, Køkken, Kontor
- Styling: Moderne
- Type: Indbygningsspotter
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: UltraEfficient

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 60 mA

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.45

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,204 kg
- Indbygget afstand: 2 mm
- Samlet højde: 49,5 mm
- Samlet længde: 170 mm
- Samlet bredde: 170 mm
- Udsæring til loftsindbygning: 15.0 cm x 15.0 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Diameter: 170 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 1150
- Lysfarve: 3000
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- Pære med wattforbrug inkluderet: 6.5
- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169212824
- Nettovægt: 0,2 kg
- Bruttovægt: 0,26 kg
- Højde: 17,3 cm
- Længde: 5,7 cm
- Bredde: 17,3 cm



Udgivelsesdato: 2025-11-12
Version: 0.366

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com