

PHILIPS

Meson indbygningsspot
23,5 W 215 mm

Indbygningsspot

4.000 K

Hvid

8720169231047



Behageligt lys med et smallere design

Oplys dit rum med Philips EyeComfort LED indbygningsspot, der giver et behageligt lys og er skånsomt for dine øjne.

Nem at benytte

- Ideel til værelser med lave lofter og er diskret og uforstyrrende.

Holdbarhed

- Lang levetid op til 15.000 timer

Kvalitets LED pære, der holder i årtier

- Reduceret blænding. Større komfort.

Vigtigste nyheder

Velegnet til lave lofter Slankt design Lang levetid op til 15.000 timer

Philips' LED teknologi forlænger dine produkters levetid op til 15.000 timer.

EyeComfort med Interlaced Optics

Interlaced Optics-teknologi forbedrer den samlede belysningsoplevelse i din hverdag. Mikrolinseteknologien er præget med 3D-mønstre, der hjælper med at sprede lyset, og fordeler lyset jævnt, hvilket reducerer blænding

væsentligt. Denne belysning giver ikke kun et blødt og ensartet lys, der giver mere komfort for dine øjne, men den fordeler også lyset på en smart måde, så det ikke blænder i det oplyste område.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Rund

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Plastik

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscykluser: 7.500
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 100
- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 4000 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 80

Diverse

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Spisestue, Stue, Kontor
- Styling: Moderne
- Type: Indbygningsspot
- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 165 mA

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,154 kg
- Indbygget afstand: 117 mm
- Samlet højde: 35 mm
- Samlet længde: 215 mm
- Samlet bredde: 215 mm
- Udskæring til loftsindbygning: 20.0 cm x 20.0 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Diameter: 215 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 2550
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Kølgt hvidt lys
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- Pære med wattforbrug inkluderet: 23.5
- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169231047
- Nettovægt: 0,15 kg
- Bruttovægt: 0,22 kg
- Højde: 22 cm
- Længde: 4,3 cm
- Bredde: 21,8 cm



Udgivelsesdato:
2026-04-15
Version: 0.363

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com