

PHILIPS

Filament 60 W E27

Intelligent LED

2700-4000

Op til 903 lumen

Nem plug and play-opsætning

Styr via app eller stemme



8720169241435



Intelligent belysning til hverdagen

Philips Smart LED Ultra Efficient A60 pære er vores mest energieffektive pære. Denne intelligente pære i energiklasse A bruger 40 % mindre energi end standard LED pærer og intelligente lyskilder. Med en praktisk trådløs lysdæmpning og nem Wi-Fi-forbindelse er styringen af disse pærer en leg – der er ingen grund til at installere en dyr lysdæmper. Hvis du er interesseret i at skifte til intelligent belysning, er dette et godt sted at starte: Få energieffektivitet pærer samt yderligere intelligente funktioner, som du kan bruge, når du vil

Nem opsætning

- Nem plug and play-opsætning

Intelligent lysstyring

- Styr lyset, uanset hvor du er, med din smartphone.

Intelligente funktioner

- Forudindstillede velværefunktioner
- Automatiser din enhed med tænd/sluk-planer
- Overvåg energiforbruget

Lystilstande

- Justerbar varm til kølig hvid samt forudindstillinger

8720169241435

Formfaktor

- Mange anvendelser og nem installation

Vigtigste nyheder

Nem plug and play-opsætning



WiZ opretter forbindelse til din Wi-Fi-router uden behov for en gateway. Tilslut strøm til din nye lyskilde, og download WiZ appen – så er du klar!

Få kontrol over dine lyskilder, uanset hvor du er




Styr dine WiZ lyskilder via din smartphone, uanset hvor du er. Det er slut med at bekymre sig om du huskede at slukke lyset, inden du tog hjemmefra. WiZ appen fås til iOS og Android.

Forudindstillede velværefunktioner




Brug de forudindstillede velværefunktioner i WiZ appen, og nyd det lysmønster, der passer bedst til din døgnrytme i løbet af dagen. Med WiZ appen får du klart dagslys, når du har brug for ekstra energi og koncentration, og en glidende overgang til blødt, varmt hvidt lys, når du skal slappe af og sove.

Automatiser din enhed med tænd/sluk-planer



Spar strøm ved at planlægge, hvornår din enhed skal tændes og slukkes ifølge din daglige rutine.

Overvåg energiforbruget



WiZ appen holder øje med dine lyskilders energiforbrug. Se din ugentlige eller daglige energirapport, og opret belysningsplaner for at få et optimeret energiforbrug i hjemmet.

Justerbar varm til kølig hvid samt forudindstillinger



Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.

Mange anvendelser og nem installation



Fastgør den til en hvilken som helst overflade – vinduer, hævede lofter, arbejdsstationer eller under skabe. Lyser op i omgivelserne og tilføjer effektbelysning til din indretning.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: A60
- Fatning: E27
- Glastype: Klar
- Pære finish: Klar
- Dæmpbar: Ja

Mål for pære

- Vægt: 0,055 kg

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 51 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 50.000

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja
- Solenergi: Nej
- Varmt, glødende lys, der kan dæmpes: Nej

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 300
- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
- Farvetemperatur: 2700–4000 K
- Lysfarvekategori: Justerbar hvid
- Nominel lysstrøm: 903 lm
- Starttid: < 0.5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 210

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 42 mA

Emballageoplysninger

- EAN: 8720169241435
- EOC: 872016924143501
- Produktets titel: PHI WFB 60W A60 E27 827-40 TW EELA 1PF

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.48
- Spænding: 220–240 V
- Svarende til wattforbrug: 60 W
- Energimærket (EEL): A
- Effekt: 4,3 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 5

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 127 mm
- Samlet længde: 127 mm
- Samlet bredde: 60 mm

Nominelle værdier

- Nominel levetid: 50.000
- Nominel lysstrøm: 903 lm
- Nominel effekt: 4.3 W

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50–60
- Pæreteknologi: LED
- EPREL registreringsnummer: 1901110
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere

Pæren

- Opgraderbar software: Ja

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør: 9999
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibel med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Genveje
- Matter-funktionalitet: Via tredjepartshubs (Wi-Fi)

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169241435
- Nettovægt: 0,06 kg
- Bruttovægt: 0,06 kg
- Højde: 15,5 cm
- Længde: 8,5 cm
- Bredde: 8,5 cm



Udgivelsesdato:
2026-05-19
Version: 0.347

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com