

PHILIPS

Linear lysrør

LED


8-14 W

G5

Kølig hvid



8720169249431



Holdbart LED arbejdslys med fremragende lyskvalitet

Opgrader til Philips LED lysrør, som er en hurtig og nem måde at udskifte dine gamle lysstofrør med moderne og effektiv LED teknologi. Dette Philips LED lysrør er perfekt til steder, hvor der er behov for meget lys.

Lys af høj kvalitet

- Designet til at forkæle dine øjne
- Ingen brummen/summen

Vælg en bæredygtig løsning

- Indeholder ikke kviksølv
- En overlegen LED belysningsløsning til at erstatte forskellige formfaktorer for loftslamper, uanset traditionel lyskilde eller LED lyskilde.

Vigtigste nyheder

Designet for dine øjnes komfort



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt for skarpt lys blænder, og for blød lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser med LED lys, der er

behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

TLED ingen brummen/summen

Philips LED-lysrør skaber ikke overdreven støj, når de betjenes på en fluorescerende forkobling eller ved selv at omgå forkoblingen (MainsFit applikation)

Mange forskellige erstatningsmuligheder

Indeholder ikke kviksølv



Da der ikke er noget kviksølv, giver det mulighed for bortskaffelse af ufarligt affald, hvilket sikrer en enkel måde at gøre dit nuværende rum mere bæredygtigt på.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: T5
- Fatning: G5
- Pære finish: Mattered
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildemateriale: Glas

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 35.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 200 °
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 4000 K
- Nominel lysstrøm: 1050 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5
- Farvekode: 840 | CCT of 4000K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 131

Diverse

- Godkendelsesmærkninger: RoHS-overensstemmelse

Emballageoplysninger

- EAN: 8720169249431
- EOC: 872016924943100
- Produktets titel: LED T5 600mm 8W G5 CW HE 1CT/4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0,9
- Spænding: 220–240 V
- Energimærket (EEL): E
- Effekt: 8
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 8

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 563 mm
- Samlet længde: 563 mm
- Samlet bredde: 19 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50–60
- EPREL registreringsnummer: 1476406
- Forkoblingskompatibilitet: 230V

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169249431
- Nettovægt: 0,07 kg
- Bruttovægt: 0,11 kg
- Højde: 56,3 cm
- Længde: 2,9 cm
- Bredde: 2,9 cm



Udgivelsesdato:
2026-02-21
Version: 0.342

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com