

PHILIPS


Pære

Ultra Efficient

4-60 W

E27

Hvid



8720169250413



Klar LED belysning med fremragende lyskvalitet

Philips LED pærer udsender et smukt, varmt hvidt lys, har lang levetid og bidrager til mærkbare energibesparelser med det samme. Denne pære har et rent og elegant design – en perfekt erstatning til dine klare glødepærer.

Vælg en bæredygtig løsning

- Energibesparelse på op til 90%
- Pære med lang levetid – holder i op til 50 år

Designet til at blive set, ser godt ud både slukket og tændt

- Klassisk glas LED

Vigtigste nyheder

Energibesparelse på op til 90%



Få energibesparelserne ved LED uden at gå på kompromis med lyskvaliteten. Spar øjeblikkeligt over 90% i energi ved

at udskifte dine eksisterende gløde- eller halogenpærer.

Pære med lang levetid – holder i op til 50 år



Med en levetid på op til 50.000 timer kan du reducere besværet ved ofte at skulle skifte pærer og nyde en perfekt belysningsløsning i mere end 50 år.

Hvidt matteret glas

Det velkendte, flotte look kombineret med høj ydeevne. Klassiske designs i matteret glas, der giver det samme bløde lys som traditionelle pærer, sikrer, at lampen passer perfekt ind i alle rum i huset.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Pære finish: Matteret
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildemateriale: Glas

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 35.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 3000 K
- Nominel lysstrøm: 840 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 830 | CCT of 3000K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 210

Diverse

- LED-innovationer: UltraEfficient

Emballageoplysninger

- EAN: 8720169250413
- EOC: 872016925041300
- Produktets titel: LED DISC CLA 60W A60 E27 3000K FR EELA

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.4
- Spænding: AC 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 60
- Energimærket (EEL): A
- Effekt: 4
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 4

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 104 mm
- Samlet længde: 104 mm
- Samlet bredde: 60 mm

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- EPREL registreringsnummer: 1543875

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169250413
- Nettovægt: 0,04 kg
- Bruttovægt: 0,09 kg
- Højde: 12 cm
- Længde: 6,6 cm
- Bredde: 6,6 cm



Udgivelsesdato:
2026-03-14
Version: 0.313

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com