

PHILIPS

Pære

LED

10 – 75 W

E27

Kølig hvid



8720169253131



Sidste nye LED pære til hjemmet

Med denne topmoderne LED pære får du en løsning til almen belysning til daglige indendørs aktiviteter. Du sparer straks på energiomkostningerne og reducerer hyppigheden af udskiftninger af pærer uden at gå på kompromis med kvaliteten af din belysning.

Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer

- Samme form og størrelse som en almindelig glødepære

Vælg en bæredygtig løsning

- Du kan stole på, hvad står på Philips emballagen.
- Indeholder ikke kviksølv

Vigtigste nyheder

Samme form og størrelse som en standard glødepære



Dette er en moderne belysningsløsning med energibesparende standard LED pære takket være det smukke design

og de velkendte dimensioner. Den perfekte bæredygtige erstatning for traditionelle standard glødepærer. Brad, reviw this copy again for all of these. Does not read well.

Ingen UV eller IR

Lysstrålen er uden infrarød, hvilket betyder, at der ikke udstråles varme, og det manglende ultraviolette lys betyder, at stof og genstande under dette lys ikke falmer.

Indeholder ikke kviksølv



Da der ikke er noget kviksølv, giver det mulighed for bortskaffelse af ufarligt affald, hvilket sikrer en enkel måde at gøre dit nuværende rum mere bæredygtigt på.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Dæmpbar: Nej
- Pære finish: Mattered
- Lyskildemateriale: Plast

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 180 °
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 4000 K
- Nominel lysstrøm: 1055 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 840 | CCT of 4000K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 105 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Nej

Emballageoplysninger

- EAN: 8720169253131
- EOC: 872016925313100
- Produktets titel: LED 75W A60 E27 CW FR ND 1PF/6 DISC

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.54
- Spænding: AC 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 75 W
- Effekt: 10 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 10

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 108 mm
- Samlet længde: 108 mm
- Samlet bredde: 60 mm

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169253131
- Nettovægt: 0,03 kg
- Bruttovægt: 0,04 kg
- Højde: 13,8 cm
- Længde: 6,2 cm
- Bredde: 6,2 cm



Udgivelsesdato:
2025-12-27
Version: 0.370

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com