

# PHILIPS

Stratosphere  
pedestal 3,8 W

Udendørslamper

4.000 K

Antracit

Vandafvisende



8720169257375



## Nyd en smuk oplyst have på en bæredygtig måde

Philips Stratosphere Ultra Efficient udendørslamper bruger banebrydende ny teknologi til at reducere kulstofemissioner, materialespild og energiforbrug. Med en forbløffende levetid på 50.000 timer holder de mere end dobbelt så lang tid som tilsvarende Philips LED udendørslamper og bruger 50 % mindre strøm – lige hvad der er nødvendigt for at få en mere bæredygtig planet.

### Bæredygtige løsninger til lys

- Lang levetid op til 50.000 timer
- Ultra Efficient
- Energibesparelse på op til 80 %

### Avanceret LED belysning

- 5 års garanti på LED systemet

### Designet til udendørs

- IP44 – vejrbestandig

### Særlige egenskaber

- Kraftfuldt lys

8720169257375

**Lys af høj kvalitet**

- Kølgt hvidt lys 4000 K

# Vigtigste nyheder

## Lang levetid op til 50.000 timer



Pålideligt LED lys af høj kvalitet holder op til 50.000 timer. Du kan få ro i sindet ved at vide, at du ikke behøver bekymre dig om vedligeholdelse i årevis, mens du nyder det perfekte lys i haven hver aften.

## Ultra Efficient



Forbruger mindst 50 % mindre energi end tilsvarende standard LED belysning fra Philips.

## Energibesparelse på op til 80 %



LED belysning sparer op til 80 % energi i forhold til traditionel belysning med samme lysudbytte. Når du køber en Philips LED lyskilde, sparer du penge med det samme. For hver lyskilde, du erstatter med LED lys, kan du med det samme se besparelsen på elregningen.

## 5 års garanti på LED systemet



Ud over de 2 års garanti, der tilbydes som standard for disse lamper, tilbyder Philips også 5 års garanti på LED systemet (LED modulet og driveren).

## IP44 – vejrbestandig



Denne Philips udendørslampe er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer og er blevet testet grundigt for at sikre, at den er vandafvisende. Dens IP44-klassificering betyder, at den er blevet certificeret til at tilbyde indtrængningsbeskyttelse mod støv og vandsprøjt – perfekt til almindelig udendørsbrug.

## Kraftfuldt lys

Denne udendørslampe fra Philips giver et kraftigt lys. En klar strøm af lys oplyser din have eller din terrasse.

## Køligt hvidt lys 4000 K



Vidste du, at forskellige nuancer af hvidt lys identificeres ved forskellige farvetemperaturer, målt i Kelvin (K)? Lavere farvetemperaturer giver et varmt, hyggeligt hvidt lys, mens højere farvetemperaturer giver et køligt, mere energigivende hvidt lys. Denne lampe producerer et køligt hvidt lys ved 4000 K.

# Specifikationer

## Design og finish

- Farve: Antracit
- Materiale: Metal

## Holdbarhed

- Normeret levetid: 50.000

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Rust- og støvfrit: Ja
- Lysstråler i to retninger: Ja
- Dag og nat-sensor: Nej
- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Ja
- Bevægelsessensor: Nej
- Solenergi: Nej
- Midtpunkt: Nej

## Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

## Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 4000 K

## Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Moderne
- Type: Piedestaler
- EyeComfort: Nej
- LED-innovationer: UltraEfficient
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

## Strømforbrug

- Effekt: 4,3

## Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,82 kg
- Samlet højde: 420 mm
- Samlet længde: 80 mm
- Samlet bredde: 60 mm

## Service

- Garanti: 5 år

## Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: 800
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Køligt hvidt lys
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: B
- IP-kode: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet
- Udskiftelig lyskilde: Ja

## Pæren

- Opgraderbar software: Nej

## Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

## Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169257375
- Nettovægt: 0,82 kg
- Bruttovægt: 0,9 kg
- Højde: 44,3 cm
- Længde: 7,3 cm
- Bredde: 8,3 cm



Udgivelsesdato:  
2026-06-24  
Version: 0.363

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)