

# PHILIPS

Amigo loftslampe med ventilator, 60 + 25 W

Loftslampe med ventilator

3000/4400/6500 K

Hvid

Dæmpbar; Fjernbetjening



8720169260627



## Den ønskede stemning lige ved hånden

Kombiner tilpasset belysning med en behagelig brise med en Philips LED loftslampe med ventilator. Fjernbetjening medfølger.

### Nem at benytte

- Brug den året rundt
- Nyd en behagelig brise

# Vigtigste nyheder

## Brug det året rundt

Med betjeningstilstande til både sommer og vinter er du garanteret optimale luftcirkulationsindstillinger året rundt.

## Nyd en behagelig brise

Mærk en liflig ø-brise i et hvilket som helst rum i dit hus ved hjælp af funktionen Naturlig brise, der byder på dynamiske hastighedsindstillinger for ventilatoren.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

## Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Plastik

## Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscykluser: 15.000

## Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Ja

## Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: <2

## Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Stue, Spisestue, Køkken, Hjemmekontor
- Styling: Moderne
- Type: Loftslampe med ventilator
- EyeComfort: Ja
- Ekstra funktioner: Dæmpbar, Fjernbetjening

## Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 380 mA
- Effektivitet: 108 lm/W

## Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.9

## Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 2,1 kg
- Højde: 14,2 cm
- Længde: 57,7 cm
- Bredde: 57,7 cm

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniske specifikationer

- Levetid: 15.000 t
- Diameter: 577 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 6500
- Lysfarve: 3000/4400/6500
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Ja
- LED: Ja
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

**Emballagemål og -vægt**

- EAN/UPC – produkt: 8720169260627
- Nettovægt: 2,1 kg
- Bruttovægt: 3,4 kg
- Højde: 62 cm
- Længde: 17 cm
- Bredde: 61,5 cm



Udgivelsesdato:  
2025-04-19  
Version: 0.206

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)