

PHILIPS

Amigo loftslampe med ventilator, 42 + 20 W

Loftslampe med ventilator

3000/4400/6500 K

Hvid

Dæmpbar; Fjernbetjening



8720169260641



Den ønskede stemning lige ved hånden

Kombiner tilpasset belysning med en behagelig brise med Philips LED loftslampe med ventilator, som inkluderer en fjernbetjening.

Nem at benytte

- Brug den året rundt
- Nyd en behagelig brise

Vigtigste nyheder

Brug det året rundt

Med betjeningstilstande til både sommer og vinter er du garanteret optimale luftcirkulationsindstillinger året rundt.

Nyd en behagelig brise

Mærk en liflig ø-brise i et hvilket som helst rum i dit hus ved hjælp af funktionen Naturlig brise, der byder på dynamiske hastighedsindstillinger for ventilatoren.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Rund

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Plastik

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscykluser: 15.000
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Ja

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700-4000-6500 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 95

Diverse

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Spisestue, Stue, Kontor
- Styling: Moderne
- Type: Loftslampe med ventilator
- EyeComfort: Ja
- Ekstra funktioner: Dæmpbar, Fjernbetjening

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 330 mA

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.9

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 1,5 kg
- Samlet højde: 137 mm
- Samlet længde: 485 mm
- Samlet bredde: 485 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Diameter: 485 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 4400
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarve: Justerbart hvidt lys
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Ja
- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169260641
- Nettovægt: 1,5 kg
- Bruttovægt: 2,32 kg
- Højde: 51,5 cm
- Længde: 15,5 cm
- Bredde: 51 cm



Udgivelsesdato:
2026-03-21
Version: 0.275

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com