

# PHILIPS

Camill væglampe 1,4 W

Udendørslamper

3.000 K

Sort

Sensor; Solcelle; Vandafvisende



8720169263871



## Vores hidtil mest energieffektive LED belysning

Giv din udendørs væg et vintage-look med den sorte Philips LED udendørs væglampe. Dens diffuse klare lys er også ideelt til belysning af indgangspartiet. Dens retrodesign er en stilfuld måde at nyde din udendørstid på.

### Nem installation

- Ingen ledningsføring påkrævet

### Bæredygtige løsninger til lys

- Lang levetid op til 50.000 timer
- Ultra Efficient Solar

### Designet til udendørs

- IP44 – vejrbestandig

### Særlige egenskaber

- Lys med dobbelt lysstyrke
- Bevægelse- og Dusk-to-dawn sensor integreret

### Lys af høj kvalitet

- Klart hvidt lys 3000 K

# Vigtigste nyheder

## Ingen ledningsføring påkrævet




Denne lampe er udelukkende drevet af solenergi. Der kræves ingen ledninger, hvilket gør disse lamper nemme at placere og omplacere hvor som helst i din have eller andet udendørsareal.

## Lang levetid op til 50.000 timer



Pålideligt LED lys af høj kvalitet holder op til 50.000 timer. Du kan få ro i sindet ved at vide, at du ikke behøver bekymre dig om vedligeholdelse i årevis, mens du nyder det perfekte lys i haven hver aften.

## Ultra Efficient Solar



Med Philips Ultra Efficient Solar systemet giver disse lamper lys i op til 35 timer på et fuldt opladet batteri. Nyd klart lys hele natten eller endda under dårlige eller overskyede vejrforhold.

## IP44 – vejrbestandig



Denne Philips udendørslampe er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer og er blevet testet grundigt for at sikre, at den er vandafvisende. Dens IP44-klassificering betyder, at den er blevet certificeret til at tilbyde indtrængningsbeskyttelse mod støv og vandsprøjt – perfekt til almindelig udendørsbrug.

## Lys med dobbelt lysstyrke


Skab en fleksibel og tiltalende stemning med funktionen med dobbelt lysstyrke. Lyset dæmpes, når den ikke er i brug, og lyser automatisk, når folk er til stede, og leverer det rigtige lysniveau, når du har brug for det.

## Bevægelse- og Dusk-to-dawn sensor integreret



Med en indbygget bevægelsessensor byder disse lamper dig automatisk velkommen, når du vender hjem efter mørkets frembrud, eller lyser op, når der kommer besøgende. Den unikke dusk-to-dawn-funktion tænder lamperne automatisk, når det bliver mørkt udenfor – perfekt til de lange sommeraftener eller for at sikre, at du føler dig tryk.

## Klart hvidt lys 3000 K



Vidste du, at forskellige nuancer af hvidt lys identificeres ved forskellige farvetemperaturer, målt i Kelvin (K)? Lavere farvetemperaturer giver et varmt, hyggeligt hvidt lys, mens højere farvetemperaturer giver et køligt, mere energigivende hvidt lys. Denne lampe producerer et klart hvidt lys ved 3000 K.

# Specifikationer

## Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Plastik

## Holdbarhed

- Normeret levetid: 50.000

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Rust- og støvfrit: Ja
- Lysstråler i to retninger: Nej
- Dag og nat-sensor: Ja
- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Ja
- Bevægelsessensor: Ja
- Solenergi: Ja
- Varmt hvidt lys: Nej
- Midtpunkt: Nej

## Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

## Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 3000 K

## Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Moderne
- Type: Vægbelysning
- EyeComfort: Nej
- LED-innovationer: UltraEfficient
- Ekstra funktioner: Sensor, Solcelle, Vandafvisende

## Strømforbrug

- Effekt: 1,4

## Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,48 kg
- Samlet højde: 205 mm
- Samlet længde: 190 mm
- Samlet bredde: 140 mm

## Service

- Garanti: 5 år

## Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: 250
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: 3000 K
- 230V: 4 V
- Lampen er dæmpbar: Nej
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: A
- IP-kode: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker, ekstra lav spænding
- Udskiftelig lyskilde: Ja

## Pæren

- Opgraderbar software: Nej

## Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

## Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169263871
- Nettovægt: 0,48 kg
- Bruttovægt: 0,7 kg
- Højde: 24 cm
- Længde: 16,5 cm
- Bredde: 15 cm



Udgivelsesdato:  
2026-05-13  
Version: 0.384

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)