

PHILIPS

Inyma væglampe 25
W E27, uden pære

Udendørslamper

Uden pære

Sort

Vandafvisende



8720169266476



Nyd en smuk have med lys

Denne udendørs lampe er designet efter de nyeste trends for at definere den stemning, du altid har ønsket dig.

Brugervenlig

- Pære medfølger ikke

Få design i din have

- Vælg udendørs væglamper

Førsteklasses kvalitet

- Materialer af høj kvalitet

Designet til udendørs

- IP44 – vejrbestandig

Vigtigste nyheder

Pære medfølger ikke

Denne lampe leveres uden pære, hvilket gør dig i stand til at vælge det lysudbytte, der passer bedst til rummet og din personlige smag. Ved at vælge en Philips LED pære sikres et langtidsholdbart lysudbytte af høj kvalitet.

Vælg udendørs væglampe

Få mest muligt ud af dine udendørsområder med denne væglampe, der er perfekt til montering tæt på hoveddøren eller på væggene på din terrasse.

Materialer af høj kvalitet



Denne udendørslampe fra Philips er fremstillet af materialer af høj kvalitet med en flot finish. Det sikrer et solidt og langtidsholdbart produkt, som er modstandsdygtigt over for korrosion og belægnings under alle vejrforhold

IP44 – vejrbestandig



Denne Philips udendørslampe er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer og er blevet testet grundigt for at sikre, at den er vandafvisende. Dens IP44-klassificering betyder, at den er blevet certificeret til at tilbyde indtrængningsbeskyttelse mod støv og vandsprøjt – perfekt til almindelig udendørsbrug.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Metal

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Rust- og støvfrit: Ja
- Lysstråler i to retninger: Nej
- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Nej
- Bevægelsessensor: Nej
- Solenergi: Nej
- Varmt hvidt lys: Nej
- Midtpunkt: Nej

Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Moderne
- Type: Vægbelysning
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 1,2 kg
- Samlet højde: 245 mm
- Samlet længde: 260 mm
- Samlet bredde: 230 mm
- Udskæring til loftsindbygning: 3.5 cm x 0 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Pæreteknologi: LED
- 230V: 220-240 V
- Lampen er dæmpbar: Nej
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: N/A
- Fatning/sokkel: E27
- Maks. watt for udskiftningspære: 25
- IP-kode: IP44 | Ledningsbeskyttet og stænsikret
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet
- Udskiftelig lyskilde: Ja
- Antal lyskilder: 1

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169266476
- Nettovægt: 1,2 kg
- Bruttovægt: 1,74 kg
- Højde: 25 cm
- Længde: 24 cm
- Bredde: 27 cm



Udgivelsesdato:
2026-04-15
Version: 0.287

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com