

# PHILIPS

Radii piedestal 1,3 W

Udendørslamper

3.000 K

Sort

Kan forbindes; Sensor; Solcelle;  
Vandafvisende



8720169267213



## Vores hidtil mest energieffektive LED lampe

Philips har udviklet en Ultra Efficient LED udendørslampe med solceller, der bruger ny teknologi til at reducere kulstofemissioner, materialespild og energiforbruget. Med en forbløffende levetid på 50.000 timer holder den mere end fem gange længere end tilsvarende Philips LED til udendørslamper. Det er præcis, hvad der er nødvendigt for at få en mere bæredygtig planet.

### Nem installation

- Ingen ledningsføring påkrævet

### Bæredygtige løsninger til lys

- Ultra Efficient Solar

### Få design i din have

- Vælg en piedestal til udendørs brug

### Avanceret LED belysning

- 5 års garanti på LED systemet

### Designet til udendørs

- IP44 – vejrbestandig

8720169267213

**Lys af høj kvalitet**

- Klart hvidt lys 3000 K


# Vigtigste nyheder

## Ingen ledningsføring påkrævet



Denne lampe er udelukkende drevet af solenergi. Der kræves ingen ledninger, hvilket gør disse lamper nemme at placere og omplacere hvor som helst i din have eller andet udendørsareal.

## Ultra Efficient Solar



Med Philips Ultra Efficient Solar systemet giver disse lamper lys i op til 40 timer på et fuldt opladet batteri. Nyd klart lys hele natten eller endda under dårlige eller overskyede vejrforhold.

## Vælg en piedestal til udendørs brug

Få mest muligt ud af dit udendørsområde med denne piedestal, der er perfekt til at oplyse din have, kanten af din terrasse eller til at fremhæve indkørsler og gangstier.

## 5 års garanti på LED systemet




Ud over de 2 års garanti, der tilbydes som standard for disse lamper, tilbyder Philips også 5 års garanti på LED systemet (LED modulet og driveren).

## IP44 – vejrbestandig



Denne Philips udendørslampe er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer og er blevet testet grundigt for at sikre, at den er vandafvisende. Dens IP44-klassificering betyder, at den er blevet certificeret til at tilbyde indtrængningsbeskyttelse mod støv og vandsprøjt – perfekt til almindelig udendørsbrug.

## Klart hvidt lys 3000 K



Vidste du, at forskellige nuancer af hvidt lys identificeres ved forskellige farvetemperaturer, målt i Kelvin (K)? Lavere farvetemperaturer giver et varmt, hyggeligt hvidt lys, mens højere farvetemperaturer giver et køligt, mere energigivende hvidt lys. Denne lampe producerer et klart hvidt lys ved 3000 K.

# Specifikationer

## Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Plastik

## Holdbarhed

- Normeret levetid: 50.000

### Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

### Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Rust- og støvfrit: Ja
- Lysstråler i to retninger: Nej
- Dag og nat-sensor: Ja
- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Ja
- Bevægelsessensor: Ja
- Solenergi: Ja
- Varmt hvidt lys: Nej
- Midtpunkt: Nej

### Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

### Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 3000 K

### Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Moderne
- Type: Piedestaler
- EyeComfort: Nej
- LED-innovationer: UltraEfficient
- Ekstra funktioner: Kan forbindes, Sensor, Solcelle, Vandafvisende

### Strømforbrug

- Effekt: 1,3

### Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,912 kg
- Samlet højde: 600 mm
- Samlet længde: 175 mm
- Samlet bredde: 175 mm

### Service

- Garanti: 5 år

### Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: 250
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: 3000 K
- 230V: 4 V
- Lampen er dæmpbar: Nej
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: A
- IP-kode: IP44 | Ledningsbeskyttet og støvsikret
- Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker, ekstra lav spænding
- Udskiftelig lyskilde: Ja

### Pæren

- Opgraderbar software: Nej

### Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169267213
- Nettovægt: 0,91 kg
- Bruttovægt: 1,41 kg
- Højde: 63 cm
- Længde: 20 cm
- Bredde: 20 cm



Udgivelsesdato:  
2026-04-15  
Version: 0.264

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)