

PHILIPS

LED tube EM T8

LED

1.500 mm

4.000 K

G13



8720169292499



Robust LED arbejdslys med høj lyskvalitet

Opgradering til Philips LED lysstofrør er en nem og hurtig måde at erstatte dine gamle lysstofrør med moderne, mere effektiv LED-teknologi. Dette Philips LED lysstofrør er ideelt til steder, hvor der er behov for meget lys.

Lys af høj kvalitet

- Designet til at forkæle dine øjne

Vælg en bæredygtig løsning

- Få energibesparelsen ved LED uden at gå på kompromis med lyskvaliteten. Spar øjeblikkeligt over 60% energi ved at udskifte dine eksisterende lysstofrør (forbudt i henhold til EU-bestemmelser siden 2023).

Kvalitets LED pære, der holder i årtier

- Med en levetid på 35.000 timer kan du reducere besværet ved ofte at skulle skifte lyskilder og nyde en perfekt belysningsløsning i mere end 35 år.

Vælg en enkel erstatning for dine gamle lysstofrør

- Designet til at fungere på elektromagnetiske ballaster.

Vigtigste nyheder

Designet for dine øjnes komfort



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt for skarpt lys blænder, og for blød lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser med LED lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

Sparer over 60% energi sammenlignet med lysstofrør
Lang levetid på 35.000 timer
Kompatibel med elektromagnetisk ballast

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: T8
- Fatning: G13
- Pære finish: Mattered
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildemateriale: Glas

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 200.000
- Normeret levetid: 35.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 240
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 4000 K
- Nominel lysstrøm: 3500 lm
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 135

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Emballageoplysninger

- EAN: 8720169292499
- EOC: 872016929249900
- Produktets titel: LED T8 1500mm 25.9W G13 CW UO 1CT/4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.9
- Spænding: AC 220-240 V
- Energimærket (EEL): D
- Effekt: 25,9
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 26

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 1.514 mm
- Samlet længde: 1.514 mm
- Samlet bredde: 28 mm

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Pæreteknologi: LED
- EPREL registreringsnummer: 1827719
- Forkoblingskompatibilitet: EM
- Kan det bruges i lukkede armaturer? Yes

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169292499
- Nettovægt: 0,27 kg
- Bruttovægt: 0,34 kg
- Højde: 3,1 cm
- Længde: 157,7 cm
- Bredde: 3,1 cm



Udgivelsesdato:
2026-04-15
Version: 0.183

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com