

# PHILIPS

Alula bærbare lampe  
1,2 W

Udendørslamper

3.000 K

Sort

RGB-  
farver; Solcelle; Vandafvisende



8720169296503



## Sæt lys på dit udendørsliv

Denne Philips Alula bærbare solcelle lampe har 3 i 1 lysindstillinger. Ved blot at banke eller trykke kan du få to lysstyrkeniveauer eller RGB-festtilstand.

### Bæredygtige løsninger til lys

- Lang levetid op til 15.000 timer

### Avanceret LED belysning

- LED belysning af høj kvalitet

### Førsteklasses kvalitet

- Materialer af høj kvalitet

### Designet til udendørs

- IP44 – vejrbestandig

# Vigtigste nyheder

## Lang levetid op til 15.000 timer



Pålidelig LED belysning i høj kvalitet holder op til 15.000 timer. Du kan slappe af og vide, at du ikke behøver at bekymre dig om vedligeholdelse i årevis, mens du har den perfekte stemningsbelysning i dit hjem.

## LED belysning af høj kvalitet



Dette LED lys bruger en unik teknologi udviklet af Philips. Den tænder med det samme og producerer et optimalt lysudbytte, der får de levende farver frem i din have.

## Materialer af høj kvalitet



Denne udendørslampe fra Philips er fremstillet af materialer af høj kvalitet med en flot finish. Det sikrer et solidt og langtidsholdbart produkt, som er modstandsdygtigt over for korrosion og belægnings under alle vejrforhold

## IP44 – vejrbestandig



Denne Philips udendørslampe er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer og er blevet testet grundigt for at sikre, at den er vandafvisende. Dens IP44-klassificering betyder, at den er blevet certificeret til at tilbyde indtrængningsbeskyttelse mod støv og vandsprøjt – perfekt til almindelig udendørsbrug.

# Specifikationer

## Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Plastik

## Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

**Ekstra funktioner/tilbehør medfølger**

- 5 års garanti på LED modul: Ja
- Justerbart spothoved: Nej
- Rust- og støvfrit: Ja
- Lysstråler i to retninger: Nej
- Dag og nat-sensor: Nej
- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Ja
- Bevægelsessensor: Nej
- Solenergi: Ja
- Midtpunkt: Ja

**Lysegenskaber**

- Spredningsvinkel: 120 °
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

**Diverse**

- Specielt designet til: Have og terrasse
- Styling: Moderne
- Type: Bærbare lamper
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: RGB-farver, Solcelle, Vandafvisende

**Strømforbrug**

- Wattforbrug: 1,2 W

**Produktmål og -vægt**

- Nettovægt: 0,362 kg
- Højde: 15 cm
- Længde: 13 cm
- Bredde: 12 cm

**Service**

- Garanti: 1 år

**Tekniske specifikationer**

- Levetid: 15.000 t
- Samlet lysudbytte fra lampen: 80/20
- Lysfarve: 3000
- 230V: 5, DC 4
- Lampen er dæmpbar: Nej
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: F
- IP-kode: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse III
- Udskiftelig lyskilde: Nej

**Emballagemål og -vægt**

- EAN/UPC – produkt: 8720169296503
- Nettovægt: 0,36 kg
- Bruttovægt: 0,44 kg
- Højde: 12 cm
- Længde: 14 cm
- Bredde: 15 cm



Udgivelsesdato:  
2025-04-19  
Version: 0.152

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)