

PHILIPS

Alula bærbar lampe
1,2 W

Udendørslampe

3.000 K

Sort

RGB-
farver; Solcelle; Vandafvisende



8720169296503



Sæt lys på dit udendørsliv

Denne Philips Alula bærbare solcelle lampe har 3 i 1 lysindstillinger. Ved blot at banke eller trykke kan du få to lysstyrkeniveauer eller RGB-festtilstand.

Bæredygtige løsninger til lys

- Lang levetid op til 15.000 timer

Avanceret LED belysning

- LED belysning af høj kvalitet

Førsteklasses kvalitet

- Materialer af høj kvalitet

Designet til udendørs

- IP44 – vejrbestandig

Vigtigste nyheder

Lang levetid op til 15.000 timer



Pålidelig LED belysning i høj kvalitet holder op til 15.000 timer. Du kan slappe af og vide, at du ikke behøver at bekymre dig om vedligeholdelse i årevis, mens du har den perfekte stemningsbelysning i dit hjem.

LED belysning af høj kvalitet



Dette LED lys bruger en unik teknologi udviklet af Philips. Den tænder med det samme og producerer et optimalt lysudbytte, der får de levende farver frem i din have.

Materialer af høj kvalitet



Denne udendørslampe fra Philips er fremstillet af materialer af høj kvalitet med en flot finish. Det sikrer et solidt og langtidsholdbart produkt, som er modstandsdygtigt over for korrosion og belægnings under alle vejrforhold

IP44 – vejrbestandig



Denne Philips udendørslampe er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer og er blevet testet grundigt for at sikre, at den er vandafvisende. Dens IP44-klassificering betyder, at den er blevet certificeret til at tilbyde indtrængningsbeskyttelse mod støv og vandsprøjt – perfekt til almindelig udendørsbrug.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Plastik

Holdbarhed

- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Rust- og støvfrit: Ja
- Lysstråler i to retninger: Nej
- Dag og nat-sensor: Nej
- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Ja
- Bevægelsessensor: Nej
- Solenergi: Ja
- Midtpunkt: Ja

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 120
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 3000 K

Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Moderne
- Type: Bærbare lamper
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: RGB-farver, Solcelle, Vandafvisende

Strømforbrug

- Effekt: 1,2

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,362 kg
- Samlet højde: 150 mm
- Samlet længde: 130 mm
- Samlet bredde: 120 mm

Service

- Garanti: 1 år

Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: 80/20
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: 3000
- 230V: 5, DC 4
- Lampen er dæmpbar: Nej
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: F
- IP-kode: IP44 | Ledningsbeskyttet og stænsikret
- Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker, ekstra lav spænding
- Udskiftelig lyskilde: Nej

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169296503
- Nettovægt: 0,36 kg
- Bruttovægt: 0,44 kg
- Højde: 12 cm
- Længde: 14 cm
- Bredde: 15 cm



Udgivelsesdato:
2026-04-15
Version: 0.174

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com