

# PHILIPS

Smart LED A60 pære,  
E27 fatning, 806lm

Intelligent LED

Justerbart hvidt lys

Lav lysdæmpning

Smarte automatiseringer

Styr via app eller stemme



8720169302990



## Gør din belysning mere smart

Få fuld kontrol over din belysning med justerbart hvidt lys, som du nemt kan tilpasse fra kølige nuancer (6500 K), der fremmer koncentrationen, til varme og afslappende nuancer (2700 K). Finjuster lysstyrken fra fuld intensitet helt ned til 1% for at skabe den perfekte atmosfære til enhver aktivitet, mens indbyggede automatiseringer lader lyset følge din daglige rutine.

### Intelligent lysstyring

- Connected by WiZ
- Smart styring

### Intelligente funktioner

- SpaceSense-bevægelsesreg.
- Smarte automatiseringer

### Intelligente enheder

- Matter certificeret

### Lystilstande

- Justerbart hvidt lys
- Lav lysdæmpning

# Vigtigste nyheder

## Connected by WiZ

Fuldt kompatibel med alle Connected by WiZ produkter – brug WiZ appen til opsætning og til at få adgang til fordelene ved smart belysning.

## Smart styring

Styr dit lys med WiZ appen, tilbehør eller stemmekommandoer via din smarte hjemmeassistent. Matter kompatibel til brug med Alexa, Google Home og Apple Home.

## SpaceSense-bevægelsesreg.



Gør dine lamper til bevægelsessensorer med den integrerede SpaceSense-teknologi, så lyset tænder automatisk, når du går ind i rummet – alt, du behøver, er to eller flere Connected by WiZ lamper eller -enheder.

## Smarte automatiseringer

Planlæg dine lys, så de følger din daglige rutine – de tænder automatisk, når du vågner, og slukker, når ingen er hjemme, så du sparer energi.

## Matter certificeret



Styr, som du vil, med din foretrukne intelligente hjemmeassistent – Matter kompatibel for nem integration med Amazon Alexa, Google Home og Apple Home.

## Justerbart hvidt lys

Juster nemt fra kølige, blålige nuancer, der forbedrer synlighed og fokus, til bløde, varmere nuancer til afslapning om aftenen (2200–6500 K).

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: A60
- Fatning: E27
- Glastype: Matteret
- Pære finish: Matteret
- Dæmpbar: Ja

## Mål for pære

- Vægt: 0,05 kg

## Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Plastik

## Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 25 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 25.000

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Vælg din farve: Ja
- Vandtæt: Nej
- Integreret LED: Ja
- Solenergi: Nej
- Varmt, glødende lys, der kan dæmpes: Nej

### Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700/6500
- Lysfarvekategori: Justerbar hvid
- Starttid: <0.5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 100

### Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Spisestue, Stue, Børneværelse
- EyeComfort: Ja

### Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 65 mA

### Emballageoplysninger

- EAN: 8720169302990
- EOC: 872016930299000
- Produktets titel: PHI WFB 60W A60 E27 827-65 TW 1PF/6

### Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: AC 220-240 V
- Energimærket (EEL): F
- Effekt: 8 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 8

### Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 11,1 mm
- Samlet længde: 11,1 mm
- Samlet bredde: 6 mm

### Nominelle værdier

- Nominel levetid: 25.000
- Nominel lysstrøm: 806 lm
- Nominel effekt: 8 W

### Service

- Garanti: 2 år

### Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 60 mm
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Justerbart hvidt lys
- IP-kode: IP20
- EPREL registreringsnummer: 2546661
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere

### Pæren

- Diameter: 60 mm
- Opgraderbar software: Ja

### Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibel med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Genveje
- Matter-funktionalitet: Via tredjepartshubs (Wi-Fi)

### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169302990
- Nettovægt: 0,05 kg
- Bruttovægt: 0,09 kg
- Højde: 16 cm
- Længde: 7 cm
- Bredde: 7 cm



Udgivelsesdato:  
2026-06-24  
Version: 0.275

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.