

PHILIPS

Pære 60 W A60 E27
x 3

Intelligent LED

Tunable white intelligent pære

Op til 806 lumen

Nem plug and play opsætning

Styr via app eller stemme



8720169303010



Intelligent belysning til hverdagen

Philips LED pærer giver et flot og varmt hvidt lys, exceptionelt lang levetid og giver straks betydelige energibesparelser. Med et rent og elegant design er denne pære den perfekte erstatning for dine matterede traditionelle pærer.

Intelligent lysstyring

- Connected by WiZ
- Smart styring

Intelligente funktioner

- SpaceSense-bevægelsesreg.
- Smarte automatiseringer

Intelligente enheder

- Matter certificeret

Lystilstande

- Justerbart hvidt lys
- Lav lysdæmpning

Vigtigste nyheder


Connected by WiZ

Fuldt kompatibel med alle Connected by WiZ produkter – brug WiZ appen til opsætning og til at få adgang til fordelene ved smart belysning.

Smart styring

Styr dit lys med WiZ appen, tilbehør eller stemmekommandoer via din smarte hjemmeassistent. Matter kompatibel til brug med Alexa, Google Home og Apple Home.

SpaceSense-bevægelsesreg.



Gør dine lamper til bevægelsessensorer med den integrerede SpaceSense-teknologi, så lyset tænder automatisk, når du går ind i rummet – alt, du behøver, er to eller flere Connected by WiZ lamper eller -enheder.

Smarte automatiseringer

Planlæg dine lys, så de følger din daglige rutine – de tænder automatisk, når du vågner, og slukker, når ingen er hjemme, så du sparer energi.

Matter certificeret



Styr, som du vil, med din foretrukne intelligente hjemmeassistent – Matter kompatibel for nem integration med Amazon Alexa, Google Home og Apple Home.

Justerbart hvidt lys

Juster nemt fra kølige, blålige nuancer, der forbedrer synlighed og fokus, til bløde, varmere nuancer til afslapning om aftenen (2200-6500 K).

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: A60
- Fatning: E27
- Glastype: Matteret
- Pære finish: Matteret
- Dæmpbar: Ja

Mål for pære

- Vægt: 0,05 kg

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Plastik

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 25 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 25.000

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Vælg din farve: Ja
- Vandtæt: Nej
- Integreret LED: Ja
- Solenergi: Nej
- Varmt, glødende lys, der kan dæmpes: Nej

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2200-6500 K
- Lysfarvekategori: Justerbar hvid
- Starttid: <0.5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 100

Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Spisestue, Stue, Børneværelse
- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 65 mA

Emballageoplysninger

- EAN: 8720169303010
- EOC: 872016930301000
- Produktets titel: PHI WFB 60W A60 E27 827-65 TW 3CT/6

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: AC 220-240 V
- Energimærket (EEL): F
- Effekt: 8 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 8

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 11,1 mm
- Samlet længde: 11,1 mm
- Samlet bredde: 6 mm

Nominelle værdier

- Nominel levetid: 25.000
- Nominel lysstrøm: 806 lm
- Nominel effekt: 8 W

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 60 mm
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Justerbart hvidt lys
- IP-kode: IP20
- EPREL registreringsnummer: 2546661
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere

Pæren

- Diameter: 60 mm
- Opgraderbar software: Ja

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør: 9999
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibel med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Genveje
- Matter-funktionalitet: Via tredjepartshubs (Wi-Fi)

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169303010
- Nettovægt: 0,15 kg
- Bruttovægt: 0,27 kg
- Højde: 15,5 cm
- Længde: 8,5 cm
- Bredde: 18 cm



Udgivelsesdato:
2026-06-17
Version: 0.221

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com