

PHILIPS

Pære 60 W A60 E27
x 2

Intelligent LED

Tunable white intelligent pære

Op til 806 lumen

Nem plug and play opsætning

Styr via app eller stemme



8720169303034



Intelligent belysning til hverdagen

Philips LED pærer giver et flot og varmt hvidt lys, exceptionelt lang levetid og giver straks betydelige energibesparelser. Med et rent og elegant design er denne pære den perfekte erstatning for dine matterede traditionelle pærer.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: A60
- Fatning: E27
- Glastype: Mattered
- Pære finish: Mattered
- Dæmpbar: Ja

Mål for pære

- Vægt: 0,05 kg

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 25 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 25.000

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja
- Solenergi: Nej
- Varmt, glødende lys, der kan dæmpes: Nej

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
- Farvetemperatur: 2700–6500 K
- Lysfarvekategori: Justerbar hvid
- Nominel lysstrøm: 806 lm
- Starttid: < 0.5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 100

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 65 mA

Emballageoplysninger

- EAN: 8720169303034
- EOC: 872016930303400
- Produktets titel: PHI WFB 60W A60 E27 827-65 TW 2PF/6

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: AC 220–240 V
- Energimærket (EEL): F
- Effekt: 8 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 8

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 111 mm
- Samlet længde: 111 mm
- Samlet bredde: 60 mm

Nominelle værdier

- Nominel levetid: 25.000
- Nominel lysstrøm: 806 lm
- Nominel effekt: 8 W

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50–60
- Pæreteknologi: LED
- EPREL registreringsnummer: 1877820
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere

Pæren

- Opgraderbar software: Ja

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør: 9999
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibel med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Genveje
- Matter-funktionalitet: Via tredjepartshubs (Wi-Fi)

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169303034
- Nettovægt: 0,1 kg
- Bruttovægt: 0,2 kg
- Højde: 16 cm
- Længde: 7 cm
- Bredde: 14 cm



Udgivelsesdato:
2026-04-15
Version: 0.183

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com