

PHILIPS

Filament pære,
ravfarvet 50 W A60 E27

LED


2.700 K

640; 320; 60 lm

15.000 timer



8720169323377



Et smukt dekorativt lys med flere lysstyrker, der er designet til at blive set

Den nye Deco serie forvandler dit hjem med et perfekt varmt lys og har flere lysstyrker, der passer til din ønskede anvendelse

Designet til at blive set, ser godt ud både slukket og tændt

- Flot, både tændt og slukket

Vigtigste nyheder

Flot, både tændt og slukket



"Disse smukke lamper med synlig filament giver et strejf af stil og nostalgi. De er flotte – både tændt og slukket".

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Pære finish: Amber
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildemateriale: Glas

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 330
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 640, 320, 60 lm
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 91

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Emballageoplysninger

- EAN: 8720169323377
- EOC: 872016932337700
- Produktets titel: LED SSW 50W A60 E27 AMBER SP

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.7
- Spænding: AC 230 V
- Svarende til wattforbrug: 50
- Energimærket (EEL): F
- Effekt: 7, 3,8, 1
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 7

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 108 mm
- Samlet længde: 108 mm
- Samlet bredde: 60 mm

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Pæreteknologi: LED
- EPREL registreringsnummer: 1902866

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169323377
- Nettovægt: 0,03 kg
- Bruttovægt: 0,06 kg
- Højde: 14,6 cm
- Længde: 6,6 cm
- Bredde: 6,4 cm



Udgivelsesdato:
2026-06-10
Version: 0.182

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com