

PHILIPS

Pære 60 W A60 E27
x 2

LED

2.700 K

806 lm

15.000 timer



8720169324473



Oplev varmt hvidt LED lys

Philips LED pærer giver et flot og varmt hvidt lys, lang levetid og giver betydelige energibesparelser. Med et rent og elegant design er denne pære den perfekte erstatning for dine mattede traditionelle pærer.

Lys af høj kvalitet

- Designet til at forkæle dine øjne

Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer

- Samme form og størrelse som en almindelig glødepære

Vælg en bæredygtig løsning

- Pærer med lang levetid – holder i op til 15 år

Vigtigste nyheder

Designet for dine øjnes komfort



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt for skarpt lys blænder, og for blød lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser med LED lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

Samme form og størrelse som en standard glødepære



Dette er en moderne belysningsløsning med energibesparende standard LED pære takket være det smukke design og de velkendte dimensioner. Den perfekte bæredygtige erstatning for traditionelle standard glødepærer.

Brad, reviw this copy again for all of these. Does not read well.

Klassificeret til en gennemsnitlig levetid på 15.000 timer



Med en levetid på op til 15.000 timer kan du reducere besværet ved ofte at skulle skifte pærer og nyde en perfekt belysningsløsning i mere end 15 år.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Pære finish: Mattered
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildemateriale: Plast

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 150
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 806 lm
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 115

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Emballageoplysninger

- EAN: 8720169324473
- EOC: 872016932447300
- Produktets titel: LED 60W A60 E27 WW FR ND 2SRT6

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.6
- Spænding: AC 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 60
- Energimærket (EEL): E
- Effekt: 7
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 7

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 107 mm
- Samlet længde: 107 mm
- Samlet bredde: 60 mm

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Pæreteknologi: LED
- EPREL registreringsnummer: 1930249

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169324473
- Nettovægt: 0,05 kg
- Bruttovægt: 0,09 kg
- Højde: 14,6 cm
- Længde: 6,5 cm
- Bredde: 13 cm



Udgivelsesdato:
2026-06-10
Version: 0.183

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com