

PHILIPS

Panel loft kvadratisk
15 W 2.700 K hvid


Loftslamper

2.700 K

Hvid

Dæmpbar

8720169347939



Én lampe. Én kontakt. Tre lysindstillinger.

Nogle gange har du bare lyst til at skifte stemningen i rummet, så den passer til det, du foretager dig. Med dette Philips SceneSwitch LED panel kan du let ændre belysningsindstillingen med din eksisterende kontakt. Intet behov for lysdæmper eller ekstra installation.

Passer til din indretning

- Superslankt design

Lyseffekt

- Ensartet lysfordeling

Førsteklasses kvalitet

- EyeComfort – lys, der er skånsomt for øjnene
- Let at rengøre

Vigtigste nyheder

Superslankt design

Det slanke design er ideelt til lavloftede rum, fordi det går ud i ét med overfladen.

Let at rengøre

Bløde og rengøringsvenlige materialer sikrer, at dit hjem altid ser flot ud fra gulv til loft.

Ensartet lysfordeling

Kast lys over dine rum på en jævn og ensartet måde.

EyeComfort

Dårlig lyskvalitet kan belaste øjnene. Mange af os bruger meget tid indendørs, og det er derfor vigtigere end nogensinde før at have ordentlig belysning i hjemmet. Vores produkter udsættes for strenge tests indenfor kriterier såsom flimren, strobe, blænding, farvegengivelse og dæmper-effekt for at sikre, at de lever op til EyeComfort-kravene. Philips LED-pærer leverer ikke blot komfortabel belysning, de bliver også ved med det gennem hele deres levetid og leverer dermed konstant lyskvalitet, lysudbytte og farve i mere end et årti. Skift til belysning, der er godt for dine øjne. De vil takke dig.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Dæmpbar: Ja

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Plastik

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 20 år
- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 20.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 126 lm/W

Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Stue, Spisestue, Køkken, Kontor, Garage
- Styling: Moderne
- Type: Loftslamper
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Ekstra funktioner: Dæmpbar

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 90 mA

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.9

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 1,8 kg
- Samlet højde: 40 mm
- Samlet længde: 400 mm
- Samlet bredde: 400 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: 1900
- Lysfarve: Varmt hvidt lys
- 230V: AC 220-240
- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169347939
- Nettovægt: 1,9 kg
- Bruttovægt: 2,57 kg
- Højde: 45,2 cm
- Længde: 44,9 cm
- Bredde: 5,9 cm



Udgivelsesdato:
2025-12-06
Version: 0.205

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com