

PHILIPS

Blaise piedestal 1,5
W

Ultra Efficient-
solcellelampe

3.000K

Antracit

Kan forbindes; Sensor; Solcelle;
Vandafvisende



8720169362109



Langtidsholdbar soldreven havelampe til alle årstider

Philips har udviklet et Ultra Efficient soldrevne LED udendørs lamper med ny teknologi til at reducere CO2-udledning, materialeaffald og energiforbrug. Med en fantastisk levetid på 50.000 timer holder den mere end 5 gange længere end tilsvarende Philips LED udendørs lamper. Det er med andre ord en meget mere bæredygtig løsning.

Nem installation

- Ingen ledningsføring påkrævet

Bæredygtige løsninger til lys

- Lang levetid op til 50.000 timer

Førsteklasses kvalitet

- Holdbart design med PowerShield-belægning

Designet til udendørs

- IP44 – vejrbestandig

Særlige egenskaber

- Lys med dobbelt lysstyrke

8720169362109

Lys af høj kvalitet

- Klart hvidt lys 3000 K

Vigtigste nyheder

Ingen ledningsføring påkrævet



Denne lampe er udelukkende drevet af solenergi. Der kræves ingen ledninger, hvilket gør disse lamper nemme at placere og omplacere hvor som helst i din have eller andet udendørsareal.

Lang levetid op til 50.000 timer



Pålidelig LED belysning i høj kvalitet, der holder op til 50.000 timer. Du kan slappe af og vide, at du ikke behøver at bekymre dig om vedligeholdelse i årevis, mens du har den perfekte stemningsbelysning i dit hjem.

Holdbart design



Beskyttet af PowerShieldFor at holde din udendørsbelysning i fremragende stand bruger vi en højtydende pulverbelægning drevet af Interpon, der er et AkzoNobel-mærke. Den er hårdere end traditionelle malinger og beskytter mod falmning, ridser, buler og rust, hvilket sikrer, at designet vedbliver med at være flot i lang tid, og det samme gælder ydelsen, der også holder i lang tid.

IP44 – vejrbestandig



Denne Philips udendørslampe er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer og er blevet testet grundigt for at sikre, at den er vandafvisende. Dens IP44-klassificering betyder, at den er blevet certificeret til at tilbyde indtrængningsbeskyttelse mod støv og vandsprøjt – perfekt til almindelig udendørsbrug.

Lys med dobbelt lysstyrke

Skab en fleksibel og tiltalende stemning med funktionen med dobbelt lysstyrke. Lyset dæmpes, når den ikke er i brug, og lyser automatisk, når folk er til stede, og leverer det rigtige lysniveau, når du har brug for det.

Klart hvidt lys 3000 K



Vidste du, at forskellige nuancer af hvidt lys identificeres ved forskellige farvetemperaturer, målt i Kelvin (K)? Lavere farvetemperaturer giver et varmt, hyggeligt hvidt lys, mens højere farvetemperaturer giver et køligt, mere energigivende hvidt lys. Denne lampe producerer et klart hvidt lys ved 3000 K.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Antracit
- Materiale: Metal, Plastik

Holdbarhed

- Normeret levetid: 50.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Rust- og støvfrit: Ja
- Lysstråler i to retninger: Nej
- Dag og nat-sensor: Ja
- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Ja
- Bevægelsessensor: Ja
- Solenergi: Ja
- Midtpunkt: Nej

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 120
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 3000 K

Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Moderne
- Type: Piedestaler
- EyeComfort: Nej
- LED-innovationer: UltraEfficient
- Ekstra funktioner: Kan forbindes, Sensor, Solcelle, Vandafvisende

Strømforbrug

- Effekt: 1,5

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,53 kg
- Samlet højde: 690 mm
- Samlet længde: 120 mm
- Samlet bredde: 120 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: 250/20
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Hvidt lys
- 230V: DC 4
- Lampen er dæmpbar: Nej
- IP-kode: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker, ekstra lav spænding
- Udskiftelig lyskilde: Nej

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169362109
- Nettovægt: 0,53 kg
- Bruttovægt: 0,81 kg
- Højde: 37,5 cm
- Længde: 14,5 cm
- Bredde: 18,5 cm



Udgivelsesdato:
2026-06-13
Version: 0.288

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com