

PHILIPS

Projectline
Waterproof

LED-lamper

60 cm

4.000 K naturligt hvidt lys

2.000 lm

Ledningsgennemføring



8720169500259



Professionel kvalitet til dit projekt

Waterproof LED belysning, vandtæt (vejrbestandig lyskilde), robuste LED lamper til industrielt brug. Du kan tilslutte flere lamper (op til 6) på linje via dets ledningsføringsfunktion. ProjectLine waterproof lamper er robuste (IK08) og beskyttet mod indtrængning af støv og vandspray fra enhver retning (IP65-belysning). Kan monteres på væg (vandret), loft og nedhængt. De er ideelle til generel (arbejds)belysning, opbevaringsområder, garager og kældre med dets kraftige varme hvide lysudbytte.

Bæredygtigt valg

- Spar energi, så snart der trykkes på kontakten

Vælg lys i høj kvalitet

- Du kan stole på, hvad står på Philips emballagen

Holdbarhed

- Lang levetid op til 35.000 timer

Vigtigste nyheder

Energibesparende

Med alle energibesparende lyskilder fra Philips opnås der en energibesparelse, så snart der trykkes på kontakten. De udmærker sig alle ved et lavere kilowattforbrug i løbet af deres levetid, men hvor meget der rent

faktisk spares på energiregningen, afhænger af lyskildetype og teknologi.

Pålidelig kvalitet

Philips holder sine løfter om lyskildernes ydeevne. Du kan stole på, hvad der står på Philips emballagen om lysudbytte, levetid og wattforbrug svarende til glødelamper.

Lang levetid op til 35.000 timer

Philips' LED teknologi forlænger dine produkters levetid op til 35.000 timer.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: PVC
- Optikafskærmning/objektivfinish: Opal
- Optikafskærmning/objektivmateriale: Polykarbonat

Holdbarhed

- Omgivelsestemperaturområde: -20 til +40 °C

Miljø

- Bæredygtighedsklassificering: Unclassified

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

Lysegenskaber

- Farvegensengivelsesindeks (CRI): >80
- Lysstrømtolerance: +/-10%
- Farvekode: 840 Neutral hvid
- Konstant lysudbytte: Nej
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 4000
- Indledende kromaticitet: (0.38, 0.38) SDCM≤6
- Udskiftelig lyskilde: Nej
- Armatur til lysstrålespredning: 110°
- Lysstrøm: 2.000
- Maksimalt dæmpningsniveau: Ikke relevant
- Optikmateriale: Polykarbonat
- Optiktype: Symmetrisk
- Reflektormateriale: -
- Ydeevne – omgivende temperatur Tq: 25 °C
- Mættet rød (R9): <50
- Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 0,4
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 111
- Unified Glare Rating – CEN: 31

Diverse

- Specielt designet til: Hotel, Restaurant
- Ekstra funktioner: MultiColor temperatur, ProjectLine

Andre egenskaber

- CE-mærke: Ja
- ENEC-mærke: -
- EU RoHS-godkendt: Ja
- Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Specifikation for fotobiologisk risiko: 0,2 m

Effekt

- Indgangsspænding: 220-240
- Startstrøm: 12
- Starttid: 0,35
- Effektfaktor (brøk): 0.9

Strømforbrug

- Gennemsnitligt CLO-strømforbrug: -
- Indledende CLO-strømforbrug: -
- Effekt: 18
- Tolerance for strømforbrug: +/-10%

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 60 mm
- Samlet længde: 580 mm
- Samlet bredde: 60 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Pæreteknologi: LED
- IP-kode: IP65 | Støvtæt og strålesikker
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret
- Kabel: -
- Tilslutning: Push-in-stik, 2-polet
- Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 35.000 timer: 7,5
- Lysstyringssystem: -
- Dæmpbar: Nej
- Driver/strømforsyning/transformer: Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
- Driver inkluderet: Ja
- Fikseringsmateriale: -
- Mærke for brændbarhed: Til montering på normalt antændelige overflader
- Flimmerværdi (PstLM): 1
- Glødetrådtest: Temperatur 850 °C, varighed 30 s
- Linjefrekvens: 50 or 60
- Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer: -
- Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer: -
- Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 75000 timer: -
- Kode for mekanisk stødbeskyttelse: IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet
- Antal forkoblingsenheder: 1 enhed
- Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.): 26
- Velegnet til tilfældigt skift: Ja

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169500259
- Nettovægt: 0,36 kg
- Bruttovægt: 0,44 kg
- Højde: 6,5 cm
- Længde: 60,5 cm
- Bredde: 6,5 cm



Udgivelsesdato:
2026-04-15
Version: 0.250

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com