

PHILIPS

Projectline lamper


LED-lamper

Vælg 1 temperatur ved hjælp af din vægkontakt – 3.000 K/ 6.500 K/4.000 K

Nem at installere med stikket, brug standard farvetemperatur: 3.000 K

120 cm

Kan tilsluttes op til 8 lamper



8720169510371



Professionel kvalitet til dit projekt

Energieffektive LED lamper, professionelle LED'er med forskellige anvendelsesmuligheder. ProjectLine lamper understøtter energibesparefunktion og har en bred vifte af anvendelsesmuligheder. Vores nye generation af lamper gør det nu muligt at vælge den mest behagelige farvetemperatur fra de tre foruddefinerede scener i overensstemmelse med dit foretrukne tidspunkt på dagen. Lamperne er velegnet til væg- (vandret) og loftsmontage.

Bæredygtigt valg

- Spar energi, så snart der trykkes på kontakten

Vælg lys i høj kvalitet

- Du kan stole på, hvad står på Philips emballagen

Holdbarhed

- Lang levetid op til 30.000 timer

Vigtigste nyheder

Energibesparende

Med alle energibesparende lyskilder fra Philips opnås der en energibesparelse, så snart der trykkes på kontakten. De udmærker sig alle ved et lavere kilowattforbrug i løbet af deres levetid, men hvor meget der rent

faktisk spares på energiregningen, afhænger af lyskildetype og teknologi.

Pålidelig kvalitet

Philips holder sine løfter om lyskildernes ydeevne. Du kan stole på, hvad der står på Philips emballagen om lysudbytte, levetid og wattforbrug svarende til glødelamper.

Lang levetid op til 30.000 timer

Philips' LED teknologi forlænger dine produkters levetid op til 30.000 timer.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: PVC
- Optikafskærmning/objektivfinish: Opal
- Optikafskærmning/objektivmateriale: Polykarbonat

Holdbarhed

- Omgivelsestemperaturområde: -20 til +40 °C

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): >80
- Lysstrømtolerance: +/-10%
- Farvekode: 3000/4000/6500
- Konstant lysudbytte: Nej
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 3000, 4000, 6500
- Indledende kromaticitet: (0.44, 0.40) SDCM≤6
- Udskiftelig lyskilde: Nej
- Armatur til lysstrålespredning: 120°
- Lysstrøm: 1.500
- Maksimalt dæmpningsniveau: Ikke relevant
- Optikmateriale: Polykarbonat
- Optiktype: Strålevinkel 120°
- Ydeevne – omgivende temperatur Tq: 25 °C
- Mættet rød (R9): <50
- Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 1,6
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 120
- Unified Glare Rating – CEN: 25

Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio, Hotel, Restaurant
- Ekstra funktioner: ProjectLine, Vandafvisende

Andre egenskaber

- CE-mærke: Ja
- EU RoHS-godkendt: Ja
- Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
- Specifikation for fotobiologisk risiko: 0,2 m

Effekt

- Indgangsspænding: 220 til 240
- Startstrøm: 8,3
- Starttid: 0,125
- Effektfaktor (brøk): 0.5

Strømforbrug

- Effekt: 13
- Tolerance for strømforbrug: +/-10%

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 32 mm
- Samlet længde: 1.185 mm
- Samlet bredde: 20 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Pæreteknologi: LED
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret
- Kabel: –
- Tilslutning: 230V-tilslutning
- Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 35.000 timer: 7,5
- Dæmpbar: Nej
- Driver inkluderet: Ja
- Fikseringsmateriale: –
- Mærke for brændbarhed: Til montering på normaltantændelige overflader
- Flimmerværdi (PstLM): 1
- Glødetrådtest: Temperatur 650 °C, varighed 30 s
- Linjefrekvens: 50 or 60
- Kode for mekanisk støbeskyttelse: IK02 | 0,2 J, standard
- Antal forkoblingsenheder: 1 enhed

- Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.): 104
- Velegnet til tilfældigt skift: Ja

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169510371
- Nettovægt: 0,24 kg
- Bruttovægt: 0,34 kg
- Højde: 3,2 cm
- Længde: 143,5 cm
- Bredde: 4 cm



Udgivelsesdato:
2026-06-24
Version: 0.227

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.