

PHILIPS

Cilantro
indbygningsspot

Indbygningsspot

2.700 K

Hvid

8721103037930



Tre dæmpningsniveauer uden behov for en lysdæmper

Dette smalle spotlight er nemt at installere ved hjælp af en skruefri tilslutningsboks, der eliminerer behovet for en skruetrækker. Når det er installeret, kan du nyde førsteklasses kvalitetslys i 20.000 timer. Du kan endda skifte øjeblikkeligt mellem tre lysstyrkeindstillinger ved hjælp af din eksisterende lyskontakt.

Brugervenlig

- Justerbart spothoved

Lys af høj kvalitet

- EyeComfort – lys, der er behageligt for dine øjne

Holdbarhed

- Lang levetid op til 20.000 timer

Vigtigste nyheder

Justerbart spothoved



Ret lyset hen, hvor du har brug for det, ved at justere, rotere eller vippe lampens spothoved.

EyeComfort – lys, der er behageligt for dine øjne



Dårlig lyskvalitet kan belastte øjnene. Mange af os bruger meget tid indendørs, og det er derfor vigtigere end nogensinde før at have ordentlig

belysning i hjemmet. Vores produkter udsættes for strenge tests inden for kriterier såsom flimren, strobe, blænding, farvegengivelse og dæmpningseffekt for at sikre, at de lever op til EyeComfort-kravene. Denne Philips LED lampe leverer ikke blot komfortabel belysning, men bliver også ved med det gennem hele deres levetid og leverer dermed konstant lyskvalitet, lysudbytte og farve i mere end et årti.

Lang levetid op til 20.000 timer

Philips' LED teknologi forlænger dine produkters levetid op til 20.000 timer.

Specifikationer

General

- Kabelfarve: hvid

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Plastik

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 10.000
- Normeret levetid: 20.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Batterier inkluderet: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 36
- Farvekonsistens: 5 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 90

Diverse

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Spisestue, Stue
- Type: Indbygningsspot
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 40 mA

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5
- Effekt: 5

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,08 kg
- Indbygget afstand: 0 mm
- Samlet højde: 40 mm
- Udskæring til loftsindbygning: 6.8-7.5 cm x 6.8-7.5 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Diameter: 90 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 500
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Varmt hvidt lys
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret
- Antal lyskilder: 1

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8721103037930
- Nettovægt: 0,08 kg
- Bruttovægt: 0,14 kg
- Højde: 10,7 cm
- Længde: 8,7 cm
- Bredde: 6 cm



Udgivelsesdato:
2026-06-24
Version: 0.354

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com