

PHILIPS

Pære 100 W A60
E27

Intelligent LED

Fuldfarvet smartpære

Op til 1521 ved 2700 K lumen

Nem plug and play opsætning

Styr via app eller stemme

8721103046611



Lys hverdagen op med intelligent belysning

Nyd en helt personlig belysningsoplevelse derhjemme med denne fuldfarvede smartpære, der er i stand til at producere klart lys i millioner af farver såvel som forskellige toner af hvidt lys, frit justerbart fra kølige, blålige hvide til varme, gullige nuancer. Brug funktionen til dyb dæmpning, så du kan opnå den ideelle lysstyrke til enhver aktivitet, uanset om du læser en bog eller ser en film fra sofaen. Tilslut nemt din smartpære til dit Wi-Fi, og styr den ved hjælp af WiZ appen eller din stemme, så du får ekstra bekvemmelighed.

Intelligent lysstyring

- Styr lyset, uanset hvor du er, med din smartphone.
- Lysstyring, uanset hvor du er, med din smartphone
- Håndfri kontrol med stemmestyring
- Kraftigere end nogensinde før
- Dybe dæmningsfunktioner

Intelligente funktioner

- Automatisering af din belysning

Lystilstande

- Millioner af farver og dynamiske lystilstande
- Justerbar varm til kølig hvid samt forudindstillinger

Vigtigste nyheder

Få kontrol over dine lyskilder, uanset hvor du er




Styr dine WiZ lyskilder via din smartphone, uanset hvor du er. Det er slut med at bekymre sig om du huskede at slukke lyset, inden du tog hjemmefra. WiZ appen fås til iOS og Android.

Styr dit lys, uanset hvor du er



Få fuld kontrol over dine enheder via din smartphone, uanset hvor du er. Slut med at bekymre dig over, om du huskede at slukke dine enheder, før du tog hjemmefra. WiZ appen fås til iOS og Android.

Håndfri kontrol med stemmestyring




Styr dine lyskilder udelukkende ved hjælp af din stemme, aktivér blot integration med Google, Alexa eller føj til dine Siri-genveje.

Kraftigere end nogensinde før



Med standard A60-form og E27-fatning passer denne pære til de flestefatninger i de fleste hjem, men den er i stand til at opnå et overraskende kraftigt lys på 1521 lumen

Dybe dæmpningsfunktioner



Få den perfekte belysning til dit hjem med en dæmpbar intelligent pære, der gør det nemt at justere lysstyrken, så den passer til dit humør og dine aktiviteter, fra 100% og helt ned til 1%.

Automatisering af din belysning

Automatiser belysningen efter dine daglige eller ugentlige rutiner. Med belysningsplaner kan du indstille lyset til at tænde, før du kommer hjem, og slukke, når du synes.

Millioner af farver og dynamiske lystilstande



Vælg mellem flere millioner forskellige lystemperaturer, og få en fantastisk atmosfære i dit hjem. Nyd de diskrete forskelle i dine omgivelser, som vores dynamiske lyseffekter giver.

Justerbar varm til kølig hvid samt forudindstillinger



Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: A60
- Fatning: E27
- Teknologi: Intelligent Wi-Fi
- Glastype: Mattered
- Dæmpbar: Ja

Mål for pære

- Højde: 12,2 cm
- Vægt: 0,062 kg
- Bredde: 6 cm

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja
- Solenergi: Nej
- Varmt, glødende lys, der kan dæmpes: Nej

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2200–6500 K
- Lysfarvekategori: Fuld farve
- Starttid: <0.5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 121,68

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 70 mA

Emballageoplysninger

- EAN: 8721103046611
- EOC: 872110304661100
- Produktets titel: PHI WFB 100W A60 E27 822-65 RGB 1PF/6

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: AC 220–240 V
- Wattforbrug: 12,5 W
- Energimærket (EEL): E
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 13

Produktmål og -vægt

- Længde: 12,2 cm

Nominelle værdier

- Nominel levetid: 15.000
- Nominel effekt: 12.5 W

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50–60
- Pæreteknologi: LED
- EPREL registreringsnummer: 2224719
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere

Pæren

- Opgraderbar software: Ja

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibel med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Genveje
- Matter-funktionalitet: Via tredjepartshubs (Wi-Fi)

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8721103046611
- Nettovægt: 0,06 kg
- Bruttovægt: 0,11 kg
- Højde: 16 cm
- Længde: 7 cm
- Bredde: 7 cm



Udgivelsesdato:
2026-06-17
Version: 0.428

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com