

# PHILIPS

Loftslampe med  
fjernbetjening 24 W


Loftslamper

4000/6500/2700 K

Sort

Dæmpbar; Fjernbetjening;  
Justerbar hvid

8721103057563



## Den ønskede stemning lige ved hånden

Med blot et par enkelte klik på fjernbetjeningen giver Philips LED Alt-i-en-loftslampen dig den ultimative fleksibilitet og mulighed for nemt at tilpasse dine belysningsindstillinger. Behageligt lys, der er skånsomt for dine øjne. Skab den ønskede stemning med lys, der passer til dine behov.

### Nem at benytte

- Nem installation

### Lyseffekt

- SceneSwitch farveskift
- Ensartet lysfordeling

### Førsteklasses kvalitet

- EyeComfort - lys, der er skånsomt for øjnene

### Styring

- Praktisk lysstyrkeregulering med trinvis dæmpning (fjernbetjening medfølger)

# Vigtigste nyheder

## Nem installation

Slut med installationsproblemer. Lampen monteres eller hænges på væggen eller loftet og tilsluttes en stikkontakt – så er der lys.

## SceneSwitch farveskift

Med SceneSwitch farveskift kan du indstille den overordnede atmosfære i et område i hjemmet. Hold koncentrationen med køligt dagslys, bliv mere produktiv med køligt hvidt lys eller slap af med varmt hvidt lys. Forbrugerne kan i al sin enkelthed kontrollere lyset i deres hjem, alt efter deres daglige aktiviteter.

## Ensartet lysfordeling

Kast lys over dine rum på en jævn og ensartet måde.

## EyeComfort

Dårlig lyskvalitet kan belaste øjnene. Mange af os bruger meget tid indendørs, og det er derfor vigtigere end nogensinde før at have ordentlig belysning i hjemmet. Vores produkter udsættes for strenge tests indenfor kriterier såsom flimren, strobe, blænding, farvegengivelse og dæmper-effekt for at sikre, at de lever op til EyeComfort-kravene. Philips LED-pærer leverer ikke blot komfortabel belysning, de bliver også ved med det gennem hele deres levetid og leverer dermed konstant lyskvalitet, lysudbytte og farve i mere end et årti. Skift til belysning, der er godt for dine øjne. De vil takke dig.

## Praktisk lysstyrkeregulering med trinvis dæmpning (fjernbetjening medfølger)

Skift mellem forskellige lysstyrker alt efter humør og aktivitet.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

## Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Metal, Plastik

## Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 20 år
- Antal tændingscyklusser: 15.000
- Normeret levetid: 20.000

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Ja

## Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700-4000-6500 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 100

## Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Spisestue, Stue
- Styling: Moderne
- Type: Loftslamper
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Ekstra funktioner: Dæmpbar, Fjernbetjening, Justerbar hvid

## Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 198 mA

**Strømforbrug**

- Strømfaktor: 0.5

**Produktmål og -vægt**

- Nettovægt: 0,84 kg
- Samlet højde: 59 mm

**Service**

- Garanti: 5 år

**Tekniske specifikationer**

- Diameter: 300 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 2400
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Justerbart hvidt lys
- 230V: AC 220–240
- Lampen er dæmpbar: Ja
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet

**Pæren**

- Opgraderbar software: Nej

**Hvad er understøttet**

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

**Emballagemål og -vægt**

- EAN/UPC – produkt: 8721103057563
- Nettovægt: 0,84 kg
- Bruttovægt: 1,05 kg
- Højde: 35 cm
- Længde: 34,5 cm
- Bredde: 8 cm



Udgivelsesdato:  
2026-06-24  
Version: 0.348

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)