

PHILIPS

Valen loftslampe
32 W

Loftslamper

2.200-6.500 K

Hvid

Dæmpbar; Fjernbetjening;
Justerbar hvid; WarmGlow

8721103060822



Den ønskede stemning lige ved hånden

Med blot et par enkelte klik på fjernbetjeningen giver Philips LED Alt-i-en-loftslampen dig den ultimative fleksibilitet og mulighed for nemt at tilpasse dine belysningsindstillinger. Behageligt lys, der er skånsomt for dine øjne. Skab den ønskede stemning med lys, der passer til dine behov.

Skab en varm atmosfære

- Dæmp til varm

Ubegrænsede muligheder

- Fuld fleksibilitet til at skabe den perfekte atmosfære

Alsidig belysning til alle tidspunkter på dagen

- Dyb dæmpning til 1 %

Nem at benytte

- Nem at installere

Styring

- Nem at betjene

Vigtigste nyheder

Dæmp til varm

Med WarmGlow teknologien bliver lyset varmere i tonen, når det dæmpes, ligesom en traditionel glødepære. Dæmp 2700 K helt ned til 2200 K og 1 % for at skabe en hyggelig atmosfære, der giver mindelser om stearinlysets skær.

Fuld fleksibilitet til at skabe den perfekte atmosfære

Skab den ønskede atmosfære til alle dine rum og aktiviteter ved nemt at vælge mellem fem forskellige indstillinger: nattebelysning (2700 K), slap af (2200 K), lys (3000 K), koncentrer dig (4000 K) og få energi (6500 K).

Dyb dæmpning til 1 %

Du kan nemt skabe den perfekte atmosfære med dyb dæmpning ned til 1 % – uanset om du vil se film, dæmpe lyset for at gøre dig klar til at gå i seng eller har brug for en natlampe midt om natten.

Nem at installere

Et simpelt ledningsføringsstik og en mekanisme med drej og lås-funktionalitet betyder, at lamper kan installeres hurtigt uden behov for specialværktøj eller procedurer. Fjernbetjeningen eller vægkontakten er nemme at fastgøre på væggen, så de altid er tilgængelige, når du vil tænde eller slukke lyset.

Nem at betjene

Du skal blot installere Valen som en normal loftslampe, og så skal du begynde at bruge den med fjernbetjening eller en vægkontakt. Ingen parring, ingen mobilapp – bare pak den ud, installer den, og styr den med fjernbetjening eller en vægkontakt. Vælg dine foretrukne scener eller dæmningsniveauer med blot et klik. Denne pære har en indbygget hukommelseschip, der husker din sidste belysningsindstilling, så du kan altid beholde din yndlingsscene.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Dæmpbar: Ja

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Plastik

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 20 år
- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 20.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Batterier inkluderet: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Ja

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2200–6500 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 128

Diverse

- Styling: Moderne
- Type: Loftslamper
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Ekstra funktioner: Dæmpbar, Fjernbetjening, Justerbar hvid, WarmGlow

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 160 mA

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.9

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 2,5 kg
- Samlet højde: 30 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Diameter: 541 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 4100 (@2700K)
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Justerbart hvidt lys
- 230V: AC 220-240
- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8721103060822
- Nettovægt: 2,1 kg
- Bruttovægt: 2,55 kg
- Højde: 54,5 cm
- Længde: 5,2 cm
- Bredde: 54,5 cm



Udgivelsesdato:
2026-04-15
Version: 0.496

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com