

PHILIPS

Smart fjernbetjening,
knapper, der kan tilpasses,
15 m rækkevidde

Smart tilbehør

Knapper, der kan tilpasses

Rækkevidde: 15 m

Virker uden Wi-Fi



8721103114488



Lysstyring lige ved hånden

Nyd enkel og pålidelig styring af din intelligente belysning med en intuitiv fjernbetjening med ni knapper, så du på få sekunder kan tænde og slukke lyset, skrue op og ned for lysstyrken, vælge mellem fire forudindstillede tilstande eller aktivere natlys. De fire nummererede knapper kan tilpasses i WiZ appen og bruges som genveje til dine yndlingsscener, mens den pålidelige rækkevidde på 15 meter sikrer problemfri styring i hele hjemmet. Da den opretter direkte forbindelse til dine lys uden at være afhængig af Wi-Fi, fungerer den pålideligt hele tiden. Nem at sætte op med WiZ appen og fuldt kompatibel med alle Connected by WiZ produkter.

Nem opsætning

- Nem opsætning

Intelligent lysstyring

- Stor rækkevide
- Knapper, der kan tilpasses
- Praktisk styring
- Connected by WiZ

Vigtigste nyheder

Nem opsætning

Download WiZ appen, tilslut enheden til strøm, og slut den derefter til dit Wi-Fi-netværk. Og nu kan du begynde at bruge den!

Stor rækkevide

Styr lys og enheder inden for en rækkevidde på 15 meter i et normalt indendørs miljø med skillevægge og vægge.

Knapper, der kan tilpasses

Brug WiZ appen til at tilpasse knapperne til lystilstande på din fjernbetjening og oprette hurtige genveje til dine favoritter.

Praktisk styring

Tænd og sluk lyset, juster lysstyrken, vælg forskellige lystilstande, og brug natlys – selv når Wi-Fi-forbindelsen er nede.

Connected by WiZ

Fuldt kompatibel med alle Connected by WiZ produkter – brug WiZ appen til opsætning og til at få adgang til fordelene ved smart belysning.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Plastik

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Batterier inkluderet: Ja
- Betjeningsafstand: 15 m

Strømforbrug

- Spænding: 3 V

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,057 kg
- Samlet højde: 1,5 mm
- Samlet længde: 13,5 mm
- Samlet bredde: 3,8 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Batteritype: AAA (LR03)
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker, ekstra lav spænding

Hvad er understøttet

- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8721103114488
- Nettovægt: 0,06 kg
- Bruttovægt: 0,08 kg
- Højde: 16,2 cm
- Længde: 4,6 cm
- Bredde: 7,6 cm



Udgivelsesdato:
2026-06-17
Version: 0.178

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com