

PHILIPS

Filament pære, klar
100 W A60 E27 x 3

LED

2.700 K

1.535 lm

50.000 timer



8721103134837



Ultra Efficient lampe, vores mest energieeffektive LED- pærer

Philips Ultra Efficient LED pærer giver et smukt lys med en usædvanlig lang levetid på 50.000 timer, samtidigt med at du med det samme får øjeblikkelige og betydelige energibesparelser. Udskift lyskilden sjældnere, og nyd lyset.

Designet til at holde længere og spare mere på strømforbruget

- Pære med lang levetid – holder i op til 50 år

Det rette valg til belysning af høj kvalitet

- 5 års garanti

Vigtigste nyheder

Pære med lang levetid – holder i op til 50 år



Undgå besværet ved tit at skulle skifte pære. Med en levetid på op til 50.000 timer holder vores UltraEfficient LED'er 3,5 gange længere end standard Philips LED'er, så du kan få glæde af en perfekt belysningsløsning i mere end 50 år.

5 års garanti

Få langtidsholdbar belysning af høj kvalitet med vores generøse 5-års garanti

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Pære finish: Klar
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildemateriale: Glas

Design og finish

- Materiale: Glas

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 500.000
- Normeret levetid: 50.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Batterier inkluderet: Nej
- Vælg din farve: Nej
- Integreret LED: Ja

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 300
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 1535 lm
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 210

Diverse

- EyeComfort: Nej
- LED-innovationer: UltraEfficient

Emballageoplysninger

- EAN: 8721103134837
- EOC: 872110313483700
- Produktets titel: LED CLA A60 100W E27 WW CL ND UE 3CT/4EC

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.4
- Spænding: AC 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 100
- Effekt: 7,3
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 8

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 104 mm
- Samlet længde: 104 mm
- Samlet bredde: 60 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 60 mm
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Varmt hvidt lys

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8721103134837
- Nettovægt: 0,12 kg
- Bruttovægt: 0,42 kg
- Højde: 12 cm
- Længde: 7,7 cm
- Bredde: 21,7 cm



Udgivelsesdato:
2026-07-29
Version: 0.220

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com