

PHILIPS

Spot 35 W PAR16
GU10 x 6

LED

2.700 K

215 lm

50.000 timer



8721103135650



En pære i særklasse

LED spots fra Philips udsender en fokuseret klar lysstråle, og de har en exceptionelt lang levetid og giver betydelige energibesparelser. Denne spot er den perfekte langtidsholdbare erstatning for 35 W spots med en GU10 sokkel.

Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer

- Har samme form og størrelse som en standardhalogenpære

Vælg en bæredygtig løsning

- Pære med lang levetid – holder i op til 50 år

Kvalitets LED pære, der holder i årtier

- Designet for dine øjnes komfort

Vigtigste nyheder

Har samme form og størrelse som en standard halogenpære



Med sit smukt formede design og de velkendte mål er dette en moderne, energibesparende standard-LED pære. Den perfekte, bæredygtige erstatning for traditionelle standardhalogenpærer.

Pære med lang levetid – holder i op til 50 år



Med en levetid på op til 50.000 timer kan du reducere besværet ved ofte at skulle skifte pærer og nyde en perfekt belysningsløsning i mere end 50 år.

Designet for dine øjnes komfort



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belastte øjnene. Alt for skarpt lys blænder. For blødt lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser blidt med LED-lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Retningsbestemt reflektor
- Fatning: GU10
- Pære finish: Klar
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildemateriale: Glas

Design og finish

- Materiale: Glas

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 50.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Batterier inkluderet: Nej
- Vælg din farve: Nej
- Integreret LED: Ja

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 36
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 215 lm
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 179

Diverse

- EyeComfort: Nej
- LED-innovationer: UltraEfficient

Emballageoplysninger

- EAN: 8721103135650
- EOC: 872110313565000
- Produktets titel: LED CLA 35W GU10 WW 36D ND UE 6CT/4 EC

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.25
- Spænding: AC 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 35
- Effekt: 1,2
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 2

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 54 mm
- Samlet længde: 54 mm
- Samlet bredde: 50 mm

Nominelle værdier

- Nominel maks. intensitet: 390

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 50 mm
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Varmt hvidt lys

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8721103135650
- Nettovægt: 0,26 kg
- Bruttovægt: 1,61 kg
- Højde: 11,4 cm
- Længde: 5,2 cm
- Bredde: 17 cm



Udgivelsesdato:
2026-07-29
Version: 0.152

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com