

PHILIPS

Smart Dial switch, praktisk styring, lysdæmper, genopladeligt batteri

Smart tilbehør

Knapper, der kan tilpasses

Kan monteres på væggen og trådløs

Virker uden Wi-Fi



8721103136039



Alt-i-en-kontakt

Styr dit lys nemt med en smart Dial switch med en jævn drejefunktion til at tænde/slukke og dæmpe lyset samt to programmerbare knapper til hurtig adgang til dine foretrukne lystilstande. Tilpas knapperne i WiZ appen for at oprette personlige genveje, monter derefter den kompakte base på væggen, eller tag den magnetiske drejeknap af for trådløs styring, hvor du har brug for det. Kontakten kommunikerer direkte med dine lys, så den fungerer pålideligt selv uden Wi-Fi, mens en diskret LED-ring viser, når lyset er tændt, eller når det USB-genopladelige batteri trænger til opladning. Nem at sætte op med WiZ appen og fuldt kompatibel med alle Connected by WiZ produkter.

Nem opsætning

- Nem opsætning

Intelligent lysstyring

- Stor rækkevide
- Connected by WiZ
- Scener, der kan tilpasses

Formfaktor

- Praktisk styring

Vigtigste nyheder

Nem opsætning

Download WiZ appen, tilslut enheden til strøm, og slut den derefter til dit Wi-Fi-netværk. Og nu kan du begynde at bruge den!

Stor rækkevide

Styr lys og enheder inden for en rækkevidde på 15 meter i et normalt indendørs miljø med skillevægge og vægge.

Connected by WiZ

Fuldt kompatibel med alle Connected by WiZ produkter – brug WiZ appen til opsætning og til at få adgang til fordelene ved smart belysning.

Scener, der kan tilpasses

For endnu nemmere styring kan du tilpasse fire belysningsscener i WiZ appen. Skift mellem dine foretrukne stemninger med et kort eller langt tryk.

Praktisk styring

Monter basen hvor som helst, og tag fjernbetjeningen af for trådløs lysstyring, når du har brug for det.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Plastik

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Batterier inkluderet: Ja
- Betjeningsafstand: 15 m

Strømforbrug

- Spænding: 5 V

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,1 kg
- Udsæringslængde: 86 cm
- Udsæringsbredde: 86 cm
- Samlet højde: 2,49 mm
- Samlet længde: 8,6 mm
- Samlet bredde: 8,6 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Batteritype: LP402030
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker, ekstra lav spænding

Hvad er understøttet

- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8721103136039
- Nettovægt: 0,1 kg
- Bruttovægt: 0,14 kg
- Højde: 13,7 cm
- Længde: 6,1 cm
- Bredde: 10,6 cm



Udgivelsesdato:
2026-06-17
Version: 0.160

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com