

PHILIPS

HDMI 2 Sync box 8K med baggrundsbelysning til 55-65 TV

Intelligent LED

Kræver HDMI-indgang

Understøtter 4K ved 120 Hz og 8K ved 60 Hz

4-sidet RGBIC LED Strip



8721103157454



Fordybelse gjort nemt

HDMI 2.1 Sync boxen har en ultrahurtig opdateringshastighed med understøttelse af 4K ved 120 Hz og 8K ved 60 Hz, hvilket muliggør reeltidssynkronisering med alt HDMI-indhold, fra film til videospil. Den firesidede RGBIC TV-baggrundsbelysning skaber en medrivende lyseffekt, der bader væggen i lys og blander flere farver samtidig. Forvandl dit hjemmeunderholdningssystem med intelligent belysning, der kan synkroniseres, er nem at installere og kan udvides – synkroniser så mange kompatible lyskilder, du vil, og brug en HDMI-switch, hvis du vil tilslutte flere HDMI-enheder. Styr alt med WiZ appen, Alexa eller Google Home.

Nem opsætning

- Nem installation

Intelligent lysstyring

- Styr det på din måde

Intelligente funktioner


- Forvandl din hjemmeunderholdning
- Tilpasbare synk.-tilstande
- HDMI 2.1

Intelligente enheder

- Matter certificeret

Vigtigste nyheder

Nem installation



Fastgør baggrundslyset på dit TV, installer din Sync box, og begynd straks at nyde en fordybende underholdningsoplevelse.

Styr det på din måde



Få nem styring med WiZ appen eller stemmekommandoer via Google eller Alexa. Du kan også indstille lyset til automatisk at tænde og slukke sammen med dit TV.

Forvandl din hjemmeunderholdning



Synkroniser dine intelligente lyskilder med alt videoindhold via HDMI, og bliv opslugt af spændingen i dine yndlingsfilm, videospil og sportsbegivenheder.

Tilpasbare synk.-tilstande



Brug WiZ appen til at udforske forudindstillede synkroniseringstilstande såsom Cinematic og Relaxation eller til at tilpasse lysstyrken og farven i hver lyseffekt, så den matcher det, du ser.

HDMI 2.1



Du skal blot slutte din Sync box til en HDMI-enhed, såsom en streaming-stik eller spillekonsol. Understøtter 4K ved 120 Hz, 8K ved 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision.

Matter certificeret



Styr, som du vil, med din foretrukne intelligente hjemmeassistent – Matter kompatibel for nem integration med Amazon Alexa, Google Home og Apple Home.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Dæmpbar: Ja

Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Plastik

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 15.000
- Normeret levetid: 15.000

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Vælg din farve: Ja
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
- Vandtæt: Nej
- Integreret LED: Ja
- Tænd/sluk-knap på ledning: Nej
- Strømforsyning inkluderet: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej
- Solenergi: Nej
- Varmt, glødende lys, der kan dæmpes: Nej

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 20
- Farvetemperatur: 2700/6500
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: <2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 16

Diverse

- Specielt designet til: Stue, Underholdningsværelse

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 165 mA

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.95
- Spænding: 220-240 V
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 11

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,591 kg
- Samlet højde: 0,35 mm
- Samlet længde: 380 mm
- Samlet bredde: 1 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50/60
- Samlet lysudbytte fra lampen: 600
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Farvet gradientlys og hvidt lys (RGBICW)
- Pære med wattforbrug inkluderet: 36
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret

Pæren

- Formfaktor: NA
- Opgraderbar software: Ja

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibel med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Genveje
- Matter-funktionalitet: Via tredjepartshubs (Wi-Fi)

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8721103157454
- Nettovægt: 0,59 kg
- Bruttovægt: 0,83 kg
- Højde: 19,5 cm
- Længde: 7,3 cm
- Bredde: 19,5 cm



Udgivelsesdato:
2026-06-17
Version: 0.129

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com